

LIEBHERR HAUSGERÄTE

Kotitalouksien sähkötoimisten kylmä- ja pakastuslaitteiden sekä vastaavien yhdistelmälaitteiden tekniset tiedot

Asetuksen (EU) nro 1060/2010 mukaisesti

Merkki	LIEBHERR
Mallinimi/-tunnus	WTb 4212-20
Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallin luokka (1)	2
Energiatehokkuusluokka A+++ (tehokkain) D (vähiten tehokas)	A
Energiankulutus (2)	168 kWh/a
Säilytystilavuus, jää-viileäosasto kaikkiaan	–
siitä kylmäsäilytysosasto	–
siitä viininsäilytysosasto	395 l
siitä viileäosasto	–
siitä tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto	–
Säilytystilavuus, pakastusosasto	–
Pulloja yhteensä (3)	200
Tähtimerkintä (4)	–
Muiden osastojen rakenteelliset lämpötilat (5)	–
Viininsäilytysosaston kylmin säilytyslämpötila	+5 °C
Automaattisulatteinen	–
Turvallinen sähkökatkosaika	–
Pakastuskyky 24 tunnissa (6)	–
Ilmastoluokka (7)	SN-ST
Äänitaso	41 dB(A) re 1 pW
Rakennemuoto	Seisova

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilytykseen.

Selitykset:

- Kyllä, on olemassa

(1) Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokat:

Luokka=Kuvaus

1=Jääkaappi, jossa on yksi tai useampi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto

2=Jää-viileäkaappi, viileäkaappi ja viinikaappi

3=Jääkaappi, jossa on jäähdytysosasto, ja jääkaappi, jossa on ilman tähtimerkintää oleva osasto

4=Jääkaappi, jossa on 1 tähden osasto

5=Jääkaappi, jossa on 2 tähden osasto

6=Jääkaappi, jossa on 3 tähden osasto

7=Jääkaappi-pakastin

8=Kaappipakastin

9=Säiliöpakastin

10=Monikäyttölaitteet ja muut kylmäsäilytyslaitteet

(2) Tulokset perustuvat 24 h mittaukseen vakio-olosuhteissa. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijoituspaikasta.

(3) Nimelliskapasiteetti ilmaistuna niiden 75 senttilitran standardipullojen määränä, jotka laitteeseen voidaan sijoittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(4) * = osasto -6°C tai kylmempi ; *** = pakastinosasto -18°C tai kylmempi; **** = pakastusosasto -18°C tai kylmempi ja jonka vähimmäispakastuskyky

(5) Muu osasto" on muu kuin viininsäilytysosasto, joka on tarkoitettu tiettyjen elintarvikkeiden säilyttämiseen yli + 14 °C lämpötilassa.

(6) Pakastuskyky on saavutettavissa ilmoitetussa määrässä rakennetyypin mukaan vain jatkuvaan käyttöön kytkettynä eikä se ole toistettavissa ennen 24 tuntia. Ota huomioon käyttöohjeet.

(7) Ilmastoluokka SN: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 10°C ... +32°C

Ilmastoluokka N: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 16°C ... +32°C

Ilmastoluokka ST: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 16°C ... +38°C

Ilmastoluokka T: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 16°C ... +43°C

21.05.2020

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen