

# LIEBHERR HAUSGERÄTE

## Adatlap elektromos háztartási hűtő- és fagyasztókészülékekhez, valamint a megfelelő kombinált készülékekhez

1060/2010 sz. (EU) rendelkezés szerint

Márka	LIEBHERR
Modell neve / jele	CBNPes 4878-20
Háztartási hűtőkészülékek modelljeinek kategóriája (1)	7
Energihatékonysági osztály A+++ -től (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A+++
Energiafogyasztás (2)	148 kWh/a
Hasznos térfogat, összes hűtőrekesz	240 l
ebből hideg tárolórekesz	94 l
ebből bortároló rekesz	–
ebből pincerekesz	–
ebből tárolórekesz friss élelmiszerek számára	146 l
Hasznos térfogat, fagyasztórekesz	98 l
Üvegek száma összesen (3)	–
Mélyhűtőfokozat (4)	4
Egyéb rekeszek méretezési hőmérséklete (5)	–
Bortároló rekesz legalacsonyabb tárolási hőmérséklete	–
Fagymentes	•
Tárolási idő üzemzavar esetén	24 h
Fagyasztóképesség 24 óra alatt (6)	16 kg
Klímaosztály (7)	SN-T
Léghang kibocsátás	37 dB(A) re 1 pW
Gyártási forma	Álló

### Magyarázatok:

- Igen, van

(1) Háztartási hűtőkészülék kategóriák:

Kategória=megnevezés

1=Hűtőszekrény egy vagy több tárolórekeszrel friss élelmiszerek számára

2=Hűtőszekrény pincerekeszrel, pincerekeszes hűtőkészülék és borszekrény

3=Hűtőszekrény hideg tárolórekeszrel és hűtőszekrény egy nulla-csillagos rekeszrel

4=Hűtőszekrény egy egy-csillagos rekeszrel

5=Hűtőszekrény egy két-csillagos rekeszrel

6=Hűtőszekrény egy három-csillagos rekeszrel

7=Hűtő-fagyasztó készülék

8=Fagyasztószekrény

9=Fagyasztóláda

10=Többcélú hűtőkészülékek és egyéb hűtőkészülékek

(2) 24 órán túli normaellenőrzés eredményeinek alapján. A tényleges fogyasztás a készülék helyétől és használatától függ.

(3) Névleges kapacitás adata 0,75 l-es standard üvegek mennyiségeként, amely a gyártó előírásai szerint a készülékben tárolható.

(4) \* = -6°C vagy hidegebb fiók; \*\*\* = Mélyfagyasztó tárolófiók -18°C vagy hidegebb, \*\*\*\* = Fagyasztó- és mélyfagyasztó tárolófiók -18°C vagy hidegebb és minimális fagyasztási mennyiséggel

(5) egyéb rekesz egy olyan rész, amely nem bortároló és bizonyos élelmiszerek tárolására alkalmas + 14 °C felett.C

(6) A fagyasztóképesség a kivittől függően megadott mennyiségben, csak tartós üzemmódra kapcsolást követően érhető el, és csak 24 óra elteltével ismételtető meg. Vegye figyelembe a használati útmutatót.

(7) Klímaosztály SN: Ezt a készüléket + 10°C és +32°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály N: Ezt a készüléket + 16°C és +32°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály ST: Ezt a készüléket + 16°C és +38°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

Klímaosztály T: Ezt a készüléket + 16°C és +43°C közötti környezeti hőmérséklet esetén történő üzemeltetésre tervezték

08.09.2019

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen