

LIEBHERR HAUSGERÄTE

Kotitalouksien sähkötoimisten kylmä- ja pakastuslaitteiden sekä vastaavien yhdistelmälaitteiden tekniset tiedot

Asetuksen (EU) nro 1060/2010 mukaisesti

Merkki	LIEBHERR
Mallinimi/-tunnus	CBNP 4858-20
Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitemallin luokka (1)	7
Energiatehokkuusluokka A+++ (tehokkain) D (vähiten tehokas)	A+++
Energiankulutus (2)	149 kWh/a
Säilytystilavuus, jää-viileäosasto kaikkiaan	243 l
siitä kylmäsäilytysosasto	97 l
siitä viininsäilytysosasto	–
siitä viileäosasto	–
siitä tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto	146 l
Säilytystilavuus, pakastusosasto	101 l
Pulloja yhteensä (3)	–
Tähtimerkintä (4)	4
Muiden osastojen rakenteelliset lämpötilat (5)	–
Viininsäilytysosaston kylmin säilytyslämpötila	–
Automaattisulatteinen	●
Turvallinen sähkökatkosaika	24 h
Pakastuskyky 24 tunnissa (6)	16 kg
Ilmastoluokka (7)	SN-T
Äänitaso	37 dB(A) re 1 pW
Rakennemuoto	Seisova

Selitykset:

- Kyllä, on olemassa

(1) Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden luokat:

Luokka=Kuvaus

1=Jääkaappi, jossa on yksi tai useampi tuoreiden ruoka-aineiden säilytysosasto

2=Jää-viileäkaappi, viileäkaappi ja viinikaappi

3=Jääkaappi, jossa on jäähdytysosasto, ja jääkaappi, jossa on ilman tähtimerkintää oleva osasto

4=Jääkaappi, jossa on 1 tähden osasto

5=Jääkaappi, jossa on 2 tähden osasto

6=Jääkaappi, jossa on 3 tähden osasto

7=Jääkaappi-pakastin

8=Kaappipakastin

9=Säiliöpakastin

10=Monikäyttölaitteet ja muut kylmäsäilytyslaitteet

(2) Tulokset perustuvat 24 h mittaukseen vakio-olosuhteissa. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijoituspaikasta.

(3) Nimelliskapasiteetti ilmaistuna niiden 75 senttilitran standardipullojen määränä, jotka laitteeseen voidaan sijoittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(4) * = osasto -6°C tai kylmempi ; *** = pakastinosasto -18°C tai kylmempi; **** = pakastusosasto -18°C tai kylmempi ja jonka vähimmäispakastuskyky

(5) Muu osasto" on muu kuin viininsäilytysosasto, joka on tarkoitettu tiettyjen elintarvikkeiden säilyttämiseen yli + 14 °C lämpötilassa.

(6) Pakastuskyky on saavutettavissa ilmoitetussa määrässä rakennetyypin mukaan vain jatkuvaan käyttöön kytkettynä eikä se ole toistettavissa ennen 24 tuntia. Ota huomioon käyttöohjeet.

(7) Ilmastoluokka SN: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 10°C ... +32°C

Ilmastoluokka N: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 16°C ... +32°C

Ilmastoluokka ST: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 16°C ... +38°C

Ilmastoluokka T: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön keskilämpötilan ollessa + 16°C ... +43°C

13.01.2020

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen