

LIEBHERR HAUSGERÄTE

Elektrinių buitinių šaldytuvų ir šaldiklių bei atitinkamų kombinuotų prietaisų duomenų lapas

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1060/2010

Prekinis ženklas	LIEBHERR
Modelio pavadinimas / ženklas	ICU 3324-20
Buitinio šaldymo prietaiso modelio kategorija (1)	7
Energijos vartojimo efektyvumo klasė Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A++
Energijos sąnaudos per metus (2)	235 kWh/a
Naudingoji talpa, bendra šaldytuvo	194 l
iš jos šaldiklio skyriaus	–
iš jos vyno laikymo skyriaus	–
iš jos rūšio temperatūros skyriaus	–
iš jo šviežių maisto produktų laikymo skyriaus	194 l
Naudingoji talpa, šaldiklio skyriaus	80 l
Bendras butelių skaičius (3)	–
Ženklinimas žvaigždutėmis (4)	4
Kitų skyrių skaičiuojamoji temperatūra (5)	–
Žemiausia vyno laikymo skyriaus temperatūra	–
Bešerkšnė sistema	–
Laikymo trukmė gedimo atveju	24 h
Užšaldymo pajėgumas per 24 val. (6)	6 kg
Klimato klasė (7)	SN-T
Oro garso emisija	35 dB(A) re 1 pW
Konstruktinė forma	Įmontuojamas prietaisas

Paaiškinimai:

• Taip, yra

(1) Buitinių šaldytuvų kategorijos:

Kategorija=pavadinimas

1=šaldytuvai su vienu arba keliais šviežių produktų laikymo skyriais

2=šaldytuvai su rūšio temperatūros zona, rūšio skyriaus šaldytuvu ir vyno spinta

3=šaldytuvai su šaldymo zona ir šaldytuvo zona su žvaigždutėmis nepamėtu skyriumi

4=šaldytuvai su vienos žvaigždutės skyriumi

5=šaldytuvai su dviem žvaigždutėms skyriumi

6=šaldytuvai su trijų žvaigždutėms skyriumi

7=šaldytuvai-šaldiklis

8=šaldiklis

9=šaldymo dėžė

10=daugiafunkciai šaldytuvai ir kiti šaldytuvai

(2) Remiantis įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezultatais. Faktinis suvartojimas priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio ir stovėjimo vietos.

(3) Standartinių 0,75 l butelių, kurie pagal gamintojų instrukcijas gali tilpti įrenginyje, skaičius.

(4) * Kamera, kurioje temperatūra siekia -6 °C ar daugiau. *** Gilaus šaldymo kamera, -18 °C ar šalčiau. **** Užšaldymo ir gilaus šaldymo kamera, -18 °C ar šalčiau, su minimalaus užšaldymo pajėgumu.

(5) Kitų skyrių – tai kamera, kuri nėra vyno laikymo kamera, ji skirta tam tikriems maisto produktams laikyti esant aukštesnei nei +14 °C temperatūrai.

(6) Nurodytas užšaldymo pajėgumas pasiekiamas priklausomai nuo modelio tik įjungus nuolatinį režimą ir pakartotinai ne anksčiau kaip po 24 valandų. Laikykites naudojimo instrukcijos.

(7) SN klimato klasė: šis prietaisas yra skirtas naudoti nuo + 10 °C iki +32 °C aplinkos temperatūroje

N klimato klasė: šis prietaisas yra skirtas naudoti nuo + 16 °C iki +32 °C aplinkos temperatūroje

ST klimato klasė: šis prietaisas yra skirtas naudoti nuo + 16 °C iki +38 °C aplinkos temperatūroje

T klimato klasė: šis prietaisas yra skirtas naudoti nuo + 16 °C iki +43 °C aplinkos temperatūroje

09.12.2019

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen