

LIEBHERR HAUSGERÄTE

Datablad for elektriske husholdningskøleskabe og -frysere samt tilsvarende kombinationsenheder

Iht. forordning (EU) nr. 1060/2010

Mærke	LIEBHERR
Modelidentifikation	SBSbs 8673-20
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug (1)	–
Energieffektivitetsklasse A+++ (bedste klasse) til D (dårligste klasse)	A+++ / A+++
Energiforbrug (2)	255 kWh/a
Kapacitet, fryseboks ialt	367 l
heraf køleskuffe	133 l
heraf rum til vinkøling	–
heraf kælderrum	–
heraf skuffe til friske fødevarer	234 l
Rumindhold, fryser	262 l
Antal flasker i alt (3)	–
Stjernemærkning (4)	4
Designtemperatur for "andet rum" (5)	–
Laveste opbevaringstemperatur vinhylde	–
Frostfri	●
Opbevaringstid i tilfælde af forstyrrelse	20 h
Frysekapacitet på 24 timer (6)	18 kg
Klimaklasse (7)	SN-T
Luftlydemission	38 dB(A) re 1 pW
Konstruktion	Fritstående apparat

Forklaringer:

- Ja, findes

(1) Husholdningskøleskabskategorier:

Kategori=Betegnelse

1=Køleskab med et eller flere opbevaringsrum til friske fødevarer

2=Køleskab med kældezone, kælderrumskøleskab og vinskab

3=Køleskab med kuldezone og køleskab med et nul-stjerne-rum

4=Køleskab med et et-stjerne-rum

5=Køleskab med et to-stjerne-rum

6=Køleskab med et tre-stjerne-rum

7=Køle-/fryser

8=Fryseskab

9=Kummefryser

10=Universal-køleskabe og andre køleskabe

(2) På grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering

(3) Den opgivne kapacitet, dvs. antallet af 75 cl standardflasker, som kan placeres i vinkøleskabet, jf. leverandørens anvisninger.

(4) 1-stjernerum = -6°C eller koldere ; 3-stjernerum = rum/frostskab -18°C eller koldere; 4-stjernerum = rum/frostskab -18°C eller koldere med min. indfrysningkapacitet

(5) Andet rum er et rum, bortset fra rum til vinkøling, som er beregnet til opbevaring af bestemte fødevarer ved en temperatur på mere end + 14 °C.

(6) Alt efter konstruktion kan frysekapaciteten kun opnås i den viste mængde, når den konstante drift tilkobles og kan ikke gentages indenfor 24 timer. Læs brugsanvisningen.

(7) Klimaklasse SN: Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer mellem +10°C og +32°C

Klimaklasse N: Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer mellem +16°C og +32°C

Klimaklasse ST: Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer mellem +16°C og +38°C

Klimaklasse T: Dette apparat er beregnet til brug i omgivelsestemperaturer mellem +16°C og +43°C

06.03.2019

Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen