

Energiankulutusta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus säädöksen (EU) 2019/2019 mukaan

Energiamerkintä (EU) 2019/2016

Sovellettu standardi EN 62552:2020

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Liebherr
Tavarantoimittajan osoite	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Saksa
Mallitunniste	EGN 9171_090535251

Sähkötekniset tiedot

Jännite	220-240 V ~
Taajuus	50 Hz
Liitântäarvo	2.0 A

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi

Hiljainen laite	ei	Suunnittelun tyyppi	Sisäänrakennettu
Viinikaappi	ei	Muu kylmäsäilytyslaite	kyllä

Yleiset tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)	245
	Leveys		
	Syvyys		
EEl	125	Energiatehokkuusluokka	F
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	37	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	310,66	Ilmastoluokka	laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin	ei		

Osaston parametrit

Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suosittelut lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C)	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappi- osasto	ei	-	-	-	
Viinikaappi- osasto	ei	-	-	-	
Viileäkaappi- osasto	ei	-	-	-	
Tuore- elintarvikeosasto	ei	-	-	-	
Jäähdytysosasto	ei	-	-	-	
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	ei	-	-	-	
1 tähden	ei	-	-	-	
2 tähden	ei	-	-	-	
3 tähden	ei	-	-	-	
4 tähden	kyllä	245,2	-18	16,00	A
2 tähden lohko	ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpö- tilainen osasto	ei	-	-	-	-

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus	kyllä
--------------	-------

Valonlähteen parametrit

Valonlähteen tyyppi 1	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Ympärisäteilevä vai suuntaava	suuntaava
	Verkkojännitteinen vai ei	ei toimi verkkojännitteellä
	Tietoverkkoon liitetty valonlähde	ei
	Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde	ei
	Kupu	ei
	Korkean luminanssin valonlähde	ei
	Häikäisysuoja	ei
	Himmennettävä	vain tietyillä himmentimillä
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähteen tyyppi 2	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Ympärisäteilevä vai suuntaava	suuntaava
	Verkkojännitteinen vai ei	ei toimi verkkojännitteellä
	Tietoverkkoon liitetty valonlähde	ei
	Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde	ei
	Kupu	ei
	Korkean luminanssin valonlähde	ei
	Häikäisysuoja	ei
	Himmennettävä	vain tietyillä himmentimillä
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähteen tyyppi 3	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Ympärisäteilevä vai suuntaava	suuntaava
	Verkkojännitteinen vai ei	ei toimi verkkojännitteellä
	Tietoverkkoon liitetty valonlähde	ei
	Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde	ei
	Kupu	ei
	Korkean luminanssin valonlähde	ei
	Häikäisysuoja	ei
	Himmennettävä	vain tietyillä himmentimillä
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähteen tyyppi 4	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Ympärisäteilevä vai suuntaava	suuntaava
	Verkkojännitteinen vai ei	ei toimi verkkojännitteellä
	Tietoverkkoon liitetty valonlähde	ei
	Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde	ei
	Kupu	ei
	Korkean luminanssin valonlähde	ei
	Häikäisysuoja	ei
	Himmennettävä	vain tietyillä himmentimillä
	Energiatehokkuusluokka	G

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta**Lisätiedot:** -

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 (4) (2) liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://home.liebherr.com/>

Energiankulutus on varmistettu mittauksin, jotka perustuvat standardiin EN 62552:2020.