

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	Liebherr
Leverantörens adress	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modellbeteckning	EKB 9671_992764451

Elektriska uppgifter

Spänning	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Anslutningsvärde	1.5 A

Typ av kyl-/frysprodukt

Tyst kyl-/frysprodukt	nej	Konstruktionstyp	fristående
Vinkylskåp	nej	Annan kyl-/frysprodukt	ja

Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm ³ eller liter)	542
	Bredd		
	Djup		
EEL	92	Energieffektivitetsklass	E
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	37	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	184,69	Klimatklass	utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10		
Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43		

Fackens parametrar

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	nej	-	-	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färskvaror	ja	308,0	5	-	-
Nedkylning	ja	234,8	0	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	nej	-	-	-	-

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningssfunktion	-
---------------------------	---

Parametrar för ljuskälla

Typ av ljuskälla 1	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	DLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	NMLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	nej
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	G
Typ av ljuskälla 2	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	DLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	NMLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	nej
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	G
Typ av ljuskälla 3	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	DLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	NMLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	nej
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	G
Typ av ljuskälla 4	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	DLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	NMLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	nej
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	G

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader

Ytterligare information: -

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>

Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.