

Declarația de conformitate UE cu privire la consumul de energie conform (UE) 2019/2019

Eticheta energetică (UE) 2019/2016

Standard aplicat EN 62552:2020

Fișa cu informații despre produs

| | |
|--|--|
| Numele furnizorului sau marca comercială | Liebherr |
| Adresa furnizorului | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Germania |
| Identificatorul de model | CBNes 4898_999407351 |

Date electrice

| | |
|------------------|-------------|
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Putere racordată | 1.4 A |

Tipul de aparat frigorific

| | | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|------------------|
| Aparat cu nivel redus de zgomot | nu | Tip de proiectare | de sine stătător |
| Aparat pentru depozitarea vinului | nu | Alt aparat frigorific | da |

Parametri generali ai produsului

| Parametru | Valoare | Parametru | Valoare |
|---|----------|-------------------------------------|---|
| Dimensiuni globale (milimetri) | Înălțime | Volum total (dm ³ sau l) | 349 |
| | Lățime | | |
| | Adâncime | | |
| EEl | 64 | Clasă de eficiență energetică | C |
| Emisii acustice în aer [dB(A) re 1 pW] | 35 | Clasă a emisiilor acustice în aer | B |
| Consum anual de energie (kWh/a) | 182,14 | Clasă climatică | extinsă temperată, temperată, subtropicală, tropicală |
| Temperatura ambientă minimă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific | 10 | | |
| Temperatura ambientă maximă (°C) la care este adaptat aparatul frigorific | 43 | Reglaj de iarnă | nu |

Parametri ai compartimentelor

| Tip de compartiment | | Parametri și valori ale compartimentului | | | |
|---|----|--|--|-----------------------------------|--|
| | | Volumul compartimentului (dm ³ sau l) | Reglajul recomandat al temperaturii pentru o stocare optimizată a alimentelor (°C) | Capacitate de congelare (kg/24 h) | Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M) |
| Cămară | nu | - | - | - | |
| Depozitarea vinului | nu | - | - | - | |
| Cramă | nu | - | - | - | |
| Alimente proaspete | da | 147,5 | 5 | - | A |
| Răcire | da | 97,9 | 0 | - | A |
| Fără stele sau pentru prepararea gheții | nu | - | - | - | |
| 1 stea | nu | - | - | - | |
| 2 stele | nu | - | - | - | |
| 3 stele | nu | - | - | - | |
| 4 stele | da | 104,2 | -18 | 9,00 | A |
| Secțiune cu 2 stele | nu | - | - | - | - |
| Compartiment cu temperatură variabilă | nu | - | - | - | - |

În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele

| | |
|-----------------------------|----|
| Funcție de congelare rapidă | da |
|-----------------------------|----|

Parametrii sursei de lumină

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Tipul sursei de lumină 1 | Tehnologia de iluminat utilizată | LED |
| | Nedirecțională sau direcțională | DLS |
| | Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea | NMLS |
| | Sursă de lumină conectată (CLS) | nu |
| | Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor | nu |
| | Anvelopă | nu |
| | Surse de lumină cu lumananță mare | nu |
| | Protecție antireflexie | nu |
| | Cu intensitate reglabilă | numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă |
| | Clasă de eficiență energetică | G |
| Tipul sursei de lumină 2 | Tehnologia de iluminat utilizată | LED |
| | Nedirecțională sau direcțională | DLS |
| | Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea | NMLS |
| | Sursă de lumină conectată (CLS) | nu |
| | Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor | nu |
| | Anvelopă | nu |
| | Surse de lumină cu lumananță mare | nu |
| | Protecție antireflexie | nu |
| | Cu intensitate reglabilă | numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă |
| | Clasă de eficiență energetică | G |

Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni

Informații suplimentare: -

Link către site-ul web al producătorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 litera (a) din anexa la Regulamentul (UE) 2019/2019 (4) (2) al Comisiei: <https://home.liebherr.com/>

Consumul de energie a fost confirmat prin măsurători conform EN 62552:2020.