

# CFd 2085

Skrzynia mroźnicza

◇ Plus



**LIEBHERR**

## CFd 2085

Skrzynia mroźnicza

◇ Plus

←126→



Klasa efektywności energetycznej	<b>D</b> <small>A 1 G</small>
Zużycie energii w ciągu 365 dni	<b>162 / 0,443 kWh</b>
Pojemność całkowita	<b>248 l<sup>1</sup></b>
Poziom szum / Klasa emisji hałasu	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klasa klimatyczna	<b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>
Częstotliwość / napięcie	<b>50 Hz / 200-240 V-</b>
Prąd znamionowy	<b>1,5 A</b>
Drzwi / ściany boczne	<b>Biała / Biała</b>
Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.)	<b>82,5 / 125,5 / 70,9</b>
<b>Sterowanie</b>	
Sterowanie	Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige/im Gehäuse/Tasten Termometr z cyfrowym wskaźnikiem temperatury
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
<b>Zamrażarka</b>	
System StopFrost	tak
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Kosze zawieszane w wyposażeniu	3
więcej koszy do nabycia dodatkowo	1
Maksymalna ilość koszy	4
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	10 kg
Czas przechowywania (awaria)	50 h
Akumulatory zimna	1
Odptyw wody z odszraniania	tak
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Zamek	w wyposażeniu
Kod EAN	9550000035041


<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy




### Technologia SmartFrost

W porównaniu do innych zamrażarek ze statycznym układem chłodzenia technologia SmartFrost firmy Liebherr szybciej mrozi żywność i zapobiega osadzaniu się lodu, dzięki czemu rozmrażanie jest łatwe i szybkie. To zwiększa również przestrzeń w urządzeniu i sprzyja mniejszemu zużyciu energii, a tym samym obniża koszty eksploatacji.



### Technologia StopFrost

Innowacyjna technologia StopFrost zapewnia dwie kluczowe korzyści: znacznie mniejsze oszronienie komory zamrażarki i zamrożonej żywności, co oznacza, że urządzenie trzeba rozmrażać o wiele rzadziej. Co więcej, dzięki technologii StopFrost podczas otwierania i zamykania pokrywy w urządzeniu nie wytwarza się podciśnienie, dlatego zamrażarkę skrzyniową można zawsze łatwo otworzyć.



### Automatyczna funkcja SuperFrost

Automatyczna funkcja SuperFrost przyspiesza mrożenie żywności i oszczędza energię poprzez szybkie obniżenie temperatury do  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Tym samym tworzy warunki sprzyjające zachowaniu wszystkich witamin. Gdy tylko żywność zostanie całkowicie zamrożona (lub po maksymalnie 65 godzinach), funkcja SuperFrost automatycznie przełącza się z powrotem w normalny tryb pracy, oszczędzając tym samym energię.

## Frost Protect

### FrostProtect

Funkcja FrostProtect pozwala na optymalną pracę zamrażarek także w niskich temperaturach do  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Gdy temperatura otoczenia spada poniżej  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  urządzenia nadal pracują bez problemów. Dzięki temu mogą one być umieszczane także w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak na przykład garaż.

Zamrażarka skrzyniowa CFd 2085

**LIEBHERR**

## Rysunek techniczny

---

---

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (08.01.2024)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)