

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

Produktdatenblatt

| | |
|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | Liebherr |
| Anschrift des Lieferanten | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland |
| Modellkennung | CUel 3331_992752751 |

Elektrische Daten

| | |
|---------------|-------------|
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1.4 A |

Art des Kühlgeräts

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart | freistehend |
| Weinlagerschrank | nein | Anderes Kühlgerät | ja |

Allgemeine Produktparameter

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|--|--------|---|--|
| Gesamt- abmessungen (in Millimeter) | Höhe | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 296 |
| | Breite | | |
| | Tiefe | | |
| EEL | 125 | Energieeffizienzklasse | F |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 38 | Luftschallemissionsklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 280,32 | Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38 |
| Winterschaltung | ja | | |

Fachparameter

| | | Fachparameter und -werte | | | |
|------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostart (automatische Entfrostartung = A, manuelle Entfrostartung = M) |
| Fachtyp | | | | | |
| Speisekammerfach | nein | - | - | - | |
| Weinlagerfach | nein | - | - | - | |
| Kellerfach | nein | - | - | - | |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 212,4 | 5 | - | A |
| Kaltlagerfach | nein | - | - | - | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | - | - | - | |
| Ein-Stern-Fach | nein | - | - | - | |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | |
| Drei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | |
| Vier-Sterne-Fach | ja | 84,1 | -18 | 3,80 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | nein | - | - | - | - |

Für Vier-Sterne-Fächer

| | |
|-------------------------|------|
| Schnelleinfrierfunktion | nein |
|-------------------------|------|

Lichtquellenparameter

| | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Art der Lichtquelle 1 | Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| | Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| | Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| | Vernetzte Lichtquelle (CLS) | nein |
| | Farblich abstimmbare Lichtquelle | nein |
| | Hülle | matte Hülle |
| | Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | nein |
| | Blendschutzschild | nein |
| | Dimmbar | nur mit bestimmten Dimmern |
| | Energieeffizienzklasse | G |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:

<https://home.liebherr.com/>

Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.