

ЕС декларация за съответствие по отношение на потреблението на енергия съгласно (ЕС) 2019/2019

Енергийно етикетиране (ЕС) 2019/2016

Приложен стандарт EN 62552:2020

## Продуктов информационен лист

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Име или търговска марка на доставчика | LIEBHERR   |
| Адрес на доставчика                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Германия |
| Идентификатор на модела               | EGN 9171_091261851   |

### Електрически данни

| Параметър        | Стойност | Параметър    | Стойност |
|------------------|----------|--------------|----------|
| Напрежение (V ~) | 220-240  | Честота (Hz) | 50       |

### Тип хладилен уред

|                           |    |                      |         |
|---------------------------|----|----------------------|---------|
| Уред с ниско ниво на шума | не | Тип конструкция      | вграден |
| охладител за вино         | не | други хладилни уреди | да      |

### Основни параметри на продукта

|  |           |   |   |     |
|--|-----------|---|---|-----|
| Габаритни<br>размери<br>(милиметри)  | височина  | 2126  | Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)                        | 245 |
|  | ширина    | 450   |   |     |
|  | дълбочина | 610   |   |     |
| ИЕЕ  | 125       | Клас на енергийна ефективност   | F   |     |
| Емисия на въздушен шум (dB(A)<br>re 1 pW)                                    | 37        | Клас на емисията на въздушен шум  | C   |     |
| Годишно енергопотребление<br>(kWh/год.)                                      | 311       | Климатичен клас   | разширен умерен,<br>умерен,<br>субтропичен,<br>тропичен |     |
| Минимална околна температура<br>(°C), за която хладилният уред е<br>подходящ | 10        | Максимална околна температура<br>(°C), за която хладилният уред е<br>подходящ | 43  |     |
| Зимни настройки  | не        |   |   |     |

**Параметри на отделението**

| Тип отделение                      |    | Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l) | Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) | Капацитет на замразяване (kg/24 h) | Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = А, ръчно обезскрежаване = Р) |
|------------------------------------|----|---|--|------------------------------------|---|
| отделение за трайни продукти       | не | -   | -  | -                                  | -   |
| охладител за вино                  | не | -   | -  | -                                  | -   |
| отделение тип 'зимник'             | не | -   | -  | -                                  | -   |
| пресни храни                       | не | -   | -  | -                                  | -   |
| лесно развалящи се храни           | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 0 звезди и ледогенератор           | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 1 звезда                           | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 2 звезди                           | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 3 звезди                           | не | -   | -  | -                                  | -   |
| 4 звезди                           | да | 245,2                                       | -18  | 16                                 | А   |
| секция 2 звезди                    | не | -   | -  | -                                  | -   |
| отделение с променлива температура | не | -   | -  | -                                  | -   |

**За отделения 4 звезди**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Функция за бързо замразяване | да |
|------------------------------|----|

**За охладители за вино**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| брой стандартни бутилки за вино | 0 |
|---------------------------------|---|

**Параметри на светлинния източник**

| Светлинният източник | Използвана технология за осветление | Клас на енергийна ефективност |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                    | LED                                 | G                             |
| 2                    | LED                                 | G                             |

**Допълнителна информация**

Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя: 24 месеци

Допълнителна информация: -

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: <https://home.liebherr.com/>

Потреблението на енергия е потвърдено чрез измервания съгласно EN 62552:2020.