

Déclaration européenne de conformité sur la consommation d'énergie selon le règlement (UE) 2019/2019

Étiquetage énergétique (UE) 2019/2016

Norme appliquée EN 62552:2020

## Fiche d'information sur le produit

|  |   |
|--|---|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | Liebherr  |
| Adresse du fournisseur                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Allemagne |
| Référence du modèle                      | ICBdi 5182_999210551  |

### Caractéristiques électriques

|           |             |
|-----------|-------------|
| Tension   | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50-60 Hz    |
| Puissance | 1.4 A       |

### Type d'appareil de réfrigération

|                                   |     |                                 |            |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| Appareil à faible niveau de bruit | non | Type de construction            | intégrable |
| Appareil de stockage du vin       | non | Autre appareil de réfrigération | oui        |

### Paramètres généraux du produit

| Paramètre  | Valeur     | Paramètre  | Valeur  |
|--|------------|--|---|
| Dimensions hors tout (millimètres)   | Hauteur    | Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)              | 256   |
|  | Largeur    |  |   |
|  | Profondeur |  |   |
| IEE  | 80         | Classe d'efficacité énergétique                  | D   |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                             | 34         | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B   |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)   | 182        | Classe climatique                                | tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 10         |  |   |
| Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 43         | Réglage hiver                                    | non   |

**Paramètres des compartiments**

| Type de compartiment                |     | Paramètres et valeurs de compartiment         |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|
|                                     |     | Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger                        | non | -   | -   | -   | -   |
| Stockage du vin                     | non | -   | -   | -   | -   |
| Cave                                | non | -   | -   | -   | -   |
| Denrées alimentaires fraîches       | oui | 131,6   | 5   | -   | A   |
| Denrées hautement périssables       | oui | 70,7  | 0   | -   | A   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | -   | -   | -   | -   |
| 1 étoile                            | non | -   | -   | -   | -   |
| 2 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| 3 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| 4 étoiles                           | oui | 54,4  | -18   | 4,0   | M   |
| Zone 2 étoiles                      | non | -   | -   | -   | -   |
| Compartiment à température variable | non | -   | -   | -   | -   |

**Compartiments «quatre étoiles»**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Dispositif de congélation rapide | non |
|----------------------------------|-----|

**Pour appareils de stockage du vin**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de bouteilles de vin standard | - |
|--------------------------------------|---|

**Paramètres de la source lumineuse**

|                    |                                  |     |
|--------------------|----------------------------------|-----|
| Source lumineuse 1 | Technologie d'éclairage utilisée | LED |
|                    | Classe d'efficacité énergétique  | G   |
| Source lumineuse 2 | Technologie d'éclairage utilisée | LED |
|                    | Classe d'efficacité énergétique  | G   |
| Source lumineuse 3 | Technologie d'éclairage utilisée | LED |
|                    | Classe d'efficacité énergétique  | F   |
| Source lumineuse 4 | Technologie d'éclairage utilisée | LED |
|                    | Classe d'efficacité énergétique  | F   |

**Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant:** 24 mois

**Informations supplémentaires:** -

**Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission (4) (2):** <https://home.liebherr.com/>

**La consommation d'énergie a été confirmée par des mesures selon EN 62552:2020.**