

IRci 3950

Beépíthető hűtőszekrény EasyFresh-sel

◊ Prime



G Made
in Germany

LIEBHERR

IRci 3950

Beépíthető hűtőszekrény EasyFresh-sel

Prime



↑
88
↓



Építési mód	Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék
Energiahatékonysági osztály	A
Energiafogyasztás év/24 h	60 / 0,164 kWh
Teljes hűtött tér	136 l ¹
Zajkibocsátási érték és osztály	27 dB(A) / A, UltraSilent
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Frekvencia / feszültség	50-60 Hz / 220-240 V~
Teljesítményigény	1,2 A
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Vezérlés	
Vezérlés	2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch- & Swipe Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
Csatlakozó	SmartDeviceBox-szal
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Hűtőrész	
Ajtó tárolópolcok	Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
VarioSafe	igen
Palacktartó	3-as palacktartó
Megvilágítás	LED felső megvilágítás
Zöldségesfiókok száma	1 EasyFresh rekesz
A felszereltség előnyei	
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Cserélhető ajtó tömítés	igen
EAN	4016803114277

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjeggyel pontossággal adjuk meg.

Jellemzők



EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmiszerek otthoni frissességére. Optimális tárolásról gondoskodik, legyen szó csomagolatlan gyümölcstről vagy zöldségről. Az élelmiszerek révén megnő a páratartalom a rekeszben a szoros záródásnak köszönhetően. Ezáltal sokáig frissek maradnak az élelmiszerek.



Integrált SmartDeviceBox

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosotthonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.



Touch & Swipe kijelző

Liebherr készüléke figyel minden ujjmozdulatára: a Touch & Swipe kijelzőnek köszönhetően intuitív módon és könnyedén kezelheti hűtőszekrényét. A funkciók (pl. „SuperCool”) érintéssel és sepréssel egyszerűen kiválaszthatók a színes kijelzőn. Ugyanilyen könnyen szabályozhatja a hőmérsékletet is. De mi történik, ha éppen nem használja a kijelzőt? Akkor a tényleges hőmérséklet látható rajta.



SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig számos alkalom kínálkozik a hűtőszekrény kinyitására, majd zárására. Liebherr készüléke felkészült erre: a SoftSystem révén finoman, biztonságosan, könnyen és halkan záródik a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó belsejében tárolt palackok stabilan állnak – semmi nem zörög és koccan.



UltraSilent


Erről a Liebherr termékről még bizonyára sosem hallott – hiszen annyira halk, mint talán egyetlen más hűtőszekrény sem. Fokozottan zajcsökkentett kivitelének köszönhetően „hallatlanul” csendes. Nagyfokú zajmentessége még a leghalkabb hűtőkészülékekkel összehasonlítva is új mércét állít.



LED-es mennyezetvilágítás

A LED-es mennyezetvilágítás felülről világítja meg a belső teret, így könnyedén áttekintheti élelmiszereit. Külön fénypont: a LED-ek az üveglapok előtt vannak elhelyezve, hogy egy teli hűtőszekrényt is jól megvilágítsanak.

Műszaki rajz



Maximális súly szekrényajtónként:
Hűtőrekesz: 16 kg

A termékek és azok adatai reklámcélokából vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapon szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelt telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (29.11.2023)

