

EU-conformiteitsverklaring over het energieverbruik volgens (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Toegepaste norm EN 62552:2020

Productinformatieblad

Naam van de leverancier of het handelsmerk	Liebherr
Adres van de leverancier	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Duitsland
Typeaanduiding	IRBdi 5180_991634651

Elektrische gegevens

Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	1.2 A

Type koelapparaat

Geluidsarm apparaat	neen	Ontwerptype	ingebouwd
Wijnbewaarkast	neen	Ander koelapparaat	ja

Algemene productparameters

Parameter		Waarde	Parameter	Waarde
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (dm ³ of l)	296
	Breedte	559		
	Diepte	546		
EEL	80	Energie-efficiëntieklasse	D	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	32	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	124,80	Klimaatklasse	uitgebreid gematigd, gematigd, subtropisch, tropisch	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43	
Winterinstelling	neen			

Compartimentparameters

Compartimenttype		Compartimentparameters en waarden			
		Compartimentvolume (dm ³ of l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Voorraad	nee	-	-	-	-
Wijnbewaring	nee	-	-	-	-
Kelder	nee	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	198,1	5	-	-
Chill	ja	97,9	0	-	-
0 sterren of ijsmaker	nee	-	-	-	-
1 ster	nee	-	-	-	-
2 sterren	nee	-	-	-	-
3 sterren	nee	-	-	-	-
4 sterren	nee	-	-	-	-
2-sterrengedeelte	nee	-	-	-	-
Compartiment met variabele temperatuur	nee	-	-	-	-

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie	-
------------------	---

Lichtbronparameters

Type lichtbron 1	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron 2	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	F
Type lichtbron 3	Gebruikte verlichtingstechnologie	LED
	Niet-gericht of gericht	DLS
	Netspanning of niet-netspanning	NMLS
	Geconnecteerde lichtbron (CLS)	neen
	Lichtbron met regelbare kleur	neen
	Omhulsel	neen
	Lichtbron met hoge luminantie	neen
	Antiverblindingscherm	neen
	Dimbaar	alleen met specifieke dimmers
	Energie-efficiëntieklasse	F

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: 24 maanden

Aanvullende informatie: -

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie (4) (2): <https://home.liebherr.com/>

Het energieverbruik werd bevestigd door metingen volgens EN 62552:2020.