

Energiankulutusta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus säädöksen (EU) 2019/2019 mukaan

Energiamerkintä (EU) 2019/2016

Sovellettu standardi EN 62552:2020

## Tuoteseloste

|  |   |
|--|---|
| Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki | Liebherr  |
| Tavarantoimittajan osoite                | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Saksa |
| Mallitunniste                            | SIGN 3576_999106851   |

### Sähkötekniset tiedot

|              |             |
|--------------|-------------|
| Jännite      | 220-240 V ~ |
| Taajuus      | 50 Hz       |
| Liitântäarvo | 1.3 A       |

### Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi

|                 |    |                        |                  |
|-----------------|----|------------------------|------------------|
| Hiljainen laite | ei | Suunnittelun tyyppi    | Sisäänrakennettu |
| Viinikaappi     | ei | Muu kylmäsäilytyslaite | kyllä            |

### Yleiset tuoteparametrit

| Parametri  | Arvo    | Parametri   | Arvo  |
|--|---------|---|---|
| Kokonaismitat (mm)   | Korkeus | Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)                              | 216   |
|  | Leveys  |   |   |
|  | Syvyys  |   |   |
| EEl  | 125     | Energiatehokkuusluokka  | F   |
| Äänitaso (dB(A) re 1 pW)   | 37      | Äänitasoluokka  | C   |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)                                  | 298,49  | Ilmastoluokka   | laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen |
| Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 10      | Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva | 43  |
| Talviasetuskytkin  | ei      |   |   |

**Osaston parametrit**

| Osastotyyppi                           |       | Osaston parametrit ja arvot                 |  |                          |   |
|--|-------|---|--|--------------------------|---|
|  |       | Osaston tilavuus<br>(dm <sup>3</sup> tai l) | Suositteltu<br>lämpötila-asetus<br>elintarvikkeiden<br>säilytyksen<br>optimoimiseksi<br>(°C) | Pakastuskyky<br>(kg/24h) | Sulatustyyppi<br>(automaattisulatus = A,<br>manuaalinen sulatus =<br>M) |
| Ruokakaappi-<br>osasto                 | ei    | -   | -  | -                        |   |
| Viinikaappi-<br>osasto                 | ei    | -   | -  | -                        |   |
| Viileäkaappi-<br>osasto                | ei    | -   | -  | -                        |   |
| Tuore-<br>elintarvikeosasto            | ei    | -   | -  | -                        |   |
| Jäähdytysosasto                        | ei    | -   | -  | -                        |   |
| Ei tähtimerkintää<br>tai jäänvalmistus | ei    | -   | -  | -                        |   |
| 1 tähden                               | ei    | -   | -  | -                        |   |
| 2 tähden                               | ei    | -   | -  | -                        |   |
| 3 tähden                               | ei    | -   | -  | -                        |   |
| 4 tähden                               | kyllä | 216,8                                       | -18  | 10,70                    | A   |
| 2 tähden lohko                         | ei    | -   | -  | -                        | -   |
| Muuttuvalämpö-<br>tilainen osasto      | ei    | -   | -  | -                        | -   |

**Neljän tähden osastoille**

|              |       |
|--------------|-------|
| Pikapakastus | kyllä |
|--------------|-------|

**Valonlähteen parametrit**

|                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Valonlähteen tyyppi 1 | Käytetty valaistusteknologia            | LED                          |
|                       | Ympärisäteilevä vai suuntaava           | suuntaava                    |
|                       | Verkkojännitteinen vai ei               | ei toimi verkkojännitteellä  |
|                       | Tietoverkkoon liitetty valonlähde       | ei                           |
|                       | Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde | ei                           |
|                       | Kupu                                    | ei                           |
|                       | Korkean luminanssin valonlähde          | ei                           |
|                       | Häikäisysoja                            | ei                           |
|                       | Himmennettävä                           | vain tietyillä himmentimillä |
|                       | Energiatehokkuusluokka                  | G                            |

**Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto:** 24 kuukautta

**Lisätiedot:** -

**Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 (4) (2) liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot:** <https://home.liebherr.com/>

**Energiankulutus on varmistettu mittauksin, jotka perustuvat standardiin EN 62552:2020.**