

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt (EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

Produktinformationsblad

| | |
|------------------------------------|--|
| Leverantörens namn eller varumärke | LIEBHERR |
| Leverantörens adress | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland |
| Modellbeteckning | SIFNe 5178_999209351 |

Elektriska uppgifter

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|----------------|---------|---------------|-------|
| Spänning (V ~) | 220-240 | Frekvens (Hz) | 50-60 |

Typ av kyl-/frysprodukt

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|---------|
| Tyst kyl-/frysprodukt | nej | Konstruktionstyp | inbyggd |
| Vinkylskåp | nej | Annan kyl-/frysprodukt | ja |

Allmänna produktparametrar

| | | | | |
|--|-------|--|--|-----|
| Totalmått (mm) | Höjd | 1770 | Totalvolym (dm ³ eller liter) | 213 |
| | Bredd | 559 | | |
| | Djup | 546 | | |
| EEl | 100 | Energieffektivitetsklass | E | |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW) | 35 | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 237 | Klimatklass | utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk | |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 10 | Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 43 | |
| Vinterinställning | nej | | | |

Fackens parametrar

| Typ av fack | Fackets volym (dm ³ eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) | Infrysningskapacitet (kg/24 h) | Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning) | |
|----------------------|---|--|--------------------------------|--|---|
| Skafferi | nej | - | - | - | |
| Vinförvaring | nej | - | - | - | |
| Sval | nej | - | - | - | |
| Färskvaror | nej | - | - | - | |
| Nedkylning | nej | - | - | - | |
| Nollstjärnigt/isfack | nej | - | - | - | |
| Enstjärnigt | nej | - | - | - | |
| Tvåstjärnigt | nej | - | - | - | |
| Trestjärnigt | nej | - | - | - | |
| Fyrstjärnigt | ja | 213,3 | -18 | 10 | A |
| Tvåstjärnig sektion | nej | - | - | - | - |
| Flextemperaturfack | nej | - | - | - | - |

För fyrstjärniga fack

| | |
|-------------------------|-----|
| Snabbinfrysningfunktion | nej |
|-------------------------|-----|

För vinkylskåp

| | |
|--------------------------|---|
| Antal standardvinflaskor | - |
|--------------------------|---|

Parametrar för ljuskälla

| Ljuskällan | Belysningsteknik som används | Energieffektivitetsklass |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | LED | G |

Ytterligare information

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader

Ytterligare information: -

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://home.liebherr.com/>

Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.