

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

## Produktdatenblatt

|  |   |
|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | Liebherr  |
| Anschrift des Lieferanten              | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Deutschland |
| Modellkennung                          | EWTgb 3583_992823351  |

### Elektrische Daten

|               |             |
|---------------|-------------|
| Spannung      | 220-240 V ~ |
| Frequenz      | 50 Hz       |
| Anschlusswert | 1.0 A       |

### Art des Kühlgeräts

|                     |      |                   |             |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart            | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank    | ja   | Anderes Kühlgerät | nein        |

### Allgemeine Produktparameter

| Parameter  | Wert   | Parameter   | Wert                            |
|--|--------|---|---------------------------------|
| Gesamt-<br>abmessungen<br>(in Millimeter)                              | Höhe   | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 271                             |
|  | Breite |   |                                 |
|  | Tiefe  |   |                                 |
| EEL  | 185    | Energieeffizienzklasse  | G                               |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                | 32     | Luftschallemissionsklasse   | B                               |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 | 178,12 | Klimaklasse   | erweiterte<br>gemäßigte<br>Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10     | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 32                              |
| Winterschaltung  | nein   |   |                                 |

## Fachparameter

|                                    |      | Fachparameter und -werte                         |   |                             |   |
|------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|---|
|                                    |      | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostungsart<br>(automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Fachtyp                            |      |  |   |                             |   |
| Speisekammerfach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Weinlagerfach                      | ja   | 271,0  | 12  | -                           | -   |
| Kellerfach                         | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Kaltlagerfach                      | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Ein-Stern-Fach                     | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Zwei-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Drei-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Vier-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Fach mit variabler Temperatur      | nein | -  | -   | -                           | -   |

### Für Vier-Sterne-Fächer

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Schnelleinfrierfunktion | - |
|-------------------------|---|

**Lichtquellenparameter**

|                       |   |                            |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Art der Lichtquelle 1 | Verwendete Beleuchtungstechnologie                          | LED                        |
|                       | Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                        | DLS                        |
|                       | Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS                       |
|                       | Vernetzte Lichtquelle (CLS)                                 | nein                       |
|                       | Farblich abstimmbare Lichtquelle                            | nein                       |
|                       | Hülle   | nein                       |
|                       | Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                          | nein                       |
|                       | Blendschutzschild   | nein                       |
|                       | Dimmbar   | nur mit bestimmten Dimmern |
|                       | Energieeffizienzklasse                                      | E                          |
| Art der Lichtquelle 2 | Verwendete Beleuchtungstechnologie                          | LED                        |
|                       | Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                        | DLS                        |
|                       | Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS                       |
|                       | Vernetzte Lichtquelle (CLS)                                 | nein                       |
|                       | Farblich abstimmbare Lichtquelle                            | nein                       |
|                       | Hülle   | nein                       |
|                       | Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                          | nein                       |
|                       | Blendschutzschild   | nein                       |
|                       | Dimmbar   | nur mit bestimmten Dimmern |
|                       | Energieeffizienzklasse                                      | E                          |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:** 24 Monate

**Weitere Angaben:** -

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:**

<https://home.liebherr.com/>

**Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.**