

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

## Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	Liebherr
Leverantörens adress	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modellbeteckning	GTL 6105_993861951

### Elektriska uppgifter

Spänning	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Anslutningsvärde	1.0 A

### Typ av kyl-/frysprodukt

Tyst kyl-/frysprodukt	nej	Konstruktionstyp	fristående
Vinkylskåp	nej	Annan kyl-/frysprodukt	ja

### Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	599
	Bredd		
	Djup		
EEL	125	Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	41	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	408,39	Klimatklass	utökad tempererad, tempererad, subtropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10		
Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	38	Vinterinställning	nej

**Fackens parametrar**

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	nej	-	-	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färskvaror	nej	-	-	-	-
Nedkylning	nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	ja	599,4	-18	-	-
Fyrstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	nej	-	-	-	-

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningssfunktion	-
---------------------------	---

### Parametrar för ljuskälla

Typ av ljuskälla 1	Belysningsteknik som används	LED
	Rundstrålande eller riktad	NDLS
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	MLS
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	nej
	Ljuskälla med valbar färg	nej
	Hölje	matt
	Ljuskälla med högluminans	nej
	Bländningsskydd	nej
	Kan användas med dimmer	endast med särskilda dimrar
	Energieffektivitetsklass	G

**Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader**

**Ytterligare information: -**

**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.**