

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

Produktinformationsblad

| | |
|------------------------------------|--|
| Leverantörens namn eller varumärke | Liebherr |
| Leverantörens adress | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland |
| Modellbeteckning | CBNes 4875_999409051 |

Elektriska uppgifter

| | |
|------------------|-------------|
| Spänning | 220-240 V ~ |
| Frekvens | 50 Hz |
| Anslutningsvärde | 1.4 A |

Typ av kyl-/frysprodukt

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------------|------------|
| Tyst kyl-/frysprodukt | nej | Konstruktionstyp | fristående |
| Vinkylskåp | nej | Annan kyl-/frysprodukt | ja |

Allmänna produktparametrar

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|--|-------|--|--|
| Totalmått (mm) | Höjd | Totalvolym (dm ³ eller liter) | 351 |
| | Bredd | | |
| | Djup | | |
| EEL | 51 | Energieffektivitetsklass | B |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW) | 35 | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 145 | Klimatklass | utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 10 | | |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad | 43 | | |

Fackens parametrar

| Typ av fack | | Fackens parametrar och värden | | | |
|----------------------|-----|---|--|--------------------------------|---|
| | | Fackets volym (dm ³ eller liter) | Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) | Infrysningskapacitet (kg/24 h) | Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning) |
| Skafferi | nej | - | - | - | - |
| Vinförvaring | nej | - | - | - | - |
| Sval | nej | - | - | - | - |
| Färskvaror | ja | 147,5 | 5 | - | A |
| Nedkylning | ja | 100,9 | 0 | - | A |
| Nollstjärnigt/isfack | nej | - | - | - | - |
| Enstjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Tvåstjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Trestjärnigt | nej | - | - | - | - |
| Fyrstjärnigt | ja | 103,5 | -18 | 9,0 | A |
| Tvåstjärnig sektion | nej | - | - | - | - |
| Flextemperaturfack | nej | - | - | - | - |

För fyrstjärniga fack

| | |
|---------------------------|----|
| Snabbinfrysningssfunktion | ja |
|---------------------------|----|

För vinkylskåp

| | |
|--------------------------|---|
| Antal standardvinflaskor | - |
|--------------------------|---|

Parametrar för ljuskälla

| | | |
|--------------|------------------------------|-----|
| Ljuskällan 1 | Belysningsteknik som används | LED |
| | Energieffektivitetsklass | G |
| Ljuskällan 2 | Belysningsteknik som används | LED |
| | Energieffektivitetsklass | G |

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader

Ytterligare information: -

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>

Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.