

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

## Produktdatenblatt

|  |   |
|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | Liebherr  |
| Anschrift des Lieferanten              | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Deutschland |
| Modellkennung                          | CBNes 5775_999409151  |

### Elektrische Daten

|               |             |
|---------------|-------------|
| Spannung      | 220-240 V ~ |
| Frequenz      | 50 Hz       |
| Anschlusswert | 1.4 A       |

### Art des Kühlgeräts

|                     |      |                   |             |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart            | freistehend |
| Weinlagerschrank    | nein | Anderes Kühlgerät | ja          |

### Allgemeine Produktparameter

| Parameter  |        | Wert                      | Parameter   | Wert |
|--|--------|---------------------------|---|------|
| Gesamt-<br>abmessungen<br>(in Millimeter)                              | Höhe   | 2010                      | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                  | 392  |
|  | Breite | 700                       |   |      |
|  | Tiefe  | 665                       |   |      |
| EEL  | 51     | Energieeffizienzklasse    | B   |      |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                | 35     | Luftschallemissionsklasse | B   |      |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 | 149    | Klimaklasse               | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |      |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10     |                           |   |      |
| Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist  | 43     | Winterschaltung           | nein  |      |

**Fachparameter**

| Fachtyp                            |      | Fachparameter und -werte                         |   |                             |   |
|------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|---|
|                                    |      | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrosterart<br>(automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
| Speisekammerfach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Weinlagerfach                      | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Kellerfach                         | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja   | 168,5  | 5   | -                           | A   |
| Kaltlagerfach                      | ja   | 112,6  | 0   | -                           | A   |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Ein-Sterne-Fach                    | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Zwei-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Drei-Sterne-Fach                   | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Vier-Sterne-Fach                   | ja   | 111,6  | -18   | 9,0                         | A   |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | nein | -  | -   | -                           | -   |
| Fach mit variabler Temperatur      | nein | -  | -   | -                           | -   |

**Für Vier-Sterne-Fächer**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Schnelleinfrierfunktion | ja |
|-------------------------|----|

**Für Weinlagerschränke**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Standardweinflaschen | - |
|---------------------------------|---|

**Lichtquellenparameter**

|               |                                    |     |
|---------------|------------------------------------|-----|
| Lichtquelle 1 | Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|               | Energieeffizienzklasse             | G   |
| Lichtquelle 2 | Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|               | Energieeffizienzklasse             | G   |
| Lichtquelle 3 | Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|               | Energieeffizienzklasse             | G   |
| Lichtquelle 4 | Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|               | Energieeffizienzklasse             | G   |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:** 24 Monate

---

**Weitere Angaben:** -

---

**Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (4) (2) zu finden sind:**

<https://home.liebherr.com/>

---

**Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.**