

EU izjava o sukladnosti koja se odnosi na potrošnju energije sukladno standardu (EU) 2019/2019

Energetska oznaka (EU) 2019/2016

Primijenjeni standard EN 62552:2020

## Informacijski list proizvoda

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ime ili zaštitni znak dobavljača | LIEBHERR   |
| Adresa dobavljača                | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Njemačka |
| Identifikacijska oznaka modela   | IRBAd 5171_098071051   |

### Podaci o struji

| Parametar   | Vrijednost | Parametar        | Vrijednost |
|-------------|------------|------------------|------------|
| Napon (V ~) | 220-240    | Frekvencija (Hz) | 50-60      |

### Tip rashladnog uređaja

|                        |    |                        |          |
|------------------------|----|------------------------|----------|
| Tihi rashladni uređaj  | ne | Tip dizajna            | ugrađeni |
| Uređaj za čuvanje vina | ne | Drugi rashladni uređaj | da       |

### Opći parametri proizvoda

|  |        |   |   |     |
|--|--------|---|---|-----|
| Ukupne dimenzije (mm)  | Visina | 1770  | Ukupna zapremnina (dm <sup>3</sup> ili l)         | 276 |
|  | Širina | 559   |   |     |
|  | Dubina | 546   |   |     |
| EEI  | 80     | Razred energetske učinkovitosti   | D   |     |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)                      | 34     | Razred emisije buke koja se prenosi zrakom                                | B   |     |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/god)                                    | 164    | Klimatski razred  | prošireni umjereni, umjereni, suptropski, tropski |     |
| Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan | 10     | Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan | 43  |     |
| Postavka za zimski način rada  | ne     |   |   |     |

**Parametri odjeljka**

| Tip odjeljka  |    | Zapremnina odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l) | Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) | Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) | Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M) |
|---|----|---|---|---------------------------------|---|
| Odjeljak s uvjetima ostave                                | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak za čuvanje vina                                  | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak s podrumskim uvjetima                            | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak za čuvanje svježih hrane                         | da | 151,6                                       | 5   | -                               | A   |
| Odjeljak svježih zone                                     | da | 97,9  | 0   | -                               | A   |
| Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak s jednom zvjezdicom                              | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak s dvije zvjezdice                                | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak s tri zvjezdice                                  | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak s četiri zvjezdice                               | da | 27,1  | -18   | 2                               | M   |
| Prostor s dvije zvjezdice                                 | ne | -   | -   | -                               | -   |
| Odjeljak s promjenjivom temperaturom                      | ne | -   | -   | -                               | -   |

**Za odjeljke s četiri zvjezdice**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Funkcija brzog zamrzavanja | ne |
|----------------------------|----|

**Za uređaje za čuvanje vina**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Broj standardnih boca za vino | - |
|-------------------------------|---|

**Parametri izvora svjetlosti**

| Izvor svjetlosti | Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | Razred energetske učinkovitosti |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1                | LED                                  | G                               |
| 2                | LED                                  | F                               |

**Dodatne informacije**

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 24 mjeseci

Dodatne informacije: -

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: <https://home.liebherr.com/>

Potrošnja energije potvrđena je mjerenjima prema normi EN 62552:2020.