

ЕС декларация за съответствие по отношение на потреблението на енергия съгласно (ЕС) 2019/2019

Енергийно етикетиране (ЕС) 2015/1094

Приложен стандарт EN16825

## Продуктов информационен лист

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Име или търговска марка на доставчика | LIEBHERR   |
| Адрес на доставчика                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Германия |
| Идентификатор на модела               | FRTSvg 7559_994797551  |
| Тип хладилен уред                     | професионален хладилен шкаф за съхранение  |
| Конструкция                           | 3 - Counter Chilled  |

### Електрически данни

| Параметър        | Стойност | Параметър    | Стойност |
|------------------|----------|--------------|----------|
| Напрежение (V ~) | 220-240  | Честота (Hz) | 50       |

### Основни параметри на продукта

|   |           |                               |                                    |     |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| Габаритни<br>размери<br>(милиметри)           | височина  | 810                           | Нетен обем (dm <sup>3</sup> или l) | 223 |
|   | ширина    | 1780                          |                                    |     |
|   | дълбочина | 680                           |                                    |     |
| ИЕЕ   | 43,10     | Клас на енергийна ефективност | C                                  |     |
| Консумация на електроенергия<br>(kWh/24 часа) | 2.78      | Климатичен клас <sup>1</sup>  | 4                                  |     |
| Годишно енергопотребление<br>(kWh/год.)       | 1017      |                               |                                    |     |

<sup>1</sup>) **Климатичен клас 3:** Този уред е предназначен за употреба при температури на околната среда до 25°C и следователно не е подходящ за използване в горещи заведения за обществено хранене.

**Климатичен клас 4:** Този уред е предназначен за употреба при температури на околната среда до 30°C.

**Климатичен клас 5:** Този уред е предназначен за употреба при температури на околната среда до 40°C.