

Déclaration européenne de conformité sur la consommation d'énergie selon le règlement (UE) 2019/2019

Étiquetage énergétique (UE) 2019/2016

Norme appliquée EN 62552:2020

## Fiche d'information sur le produit

|  |   |
|--|---|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale | Liebherr  |
| Adresse du fournisseur                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Allemagne |
| Référence du modèle                      | SKes 4370_993330951   |

### Caractéristiques électriques

|           |             |
|-----------|-------------|
| Tension   | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50/60 Hz    |
| Puissance | 1.2 A       |

### Type d'appareil de réfrigération

|                                   |     |                                 |              |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| Appareil à faible niveau de bruit | non | Type de construction            | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin       | non | Autre appareil de réfrigération | oui          |

### Paramètres généraux du produit

| Paramètre  | Valeur     | Paramètre  | Valeur  |
|--|------------|--|---|
| Dimensions hors tout (millimètres)   | Hauteur    | Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)  | 395   |
|  | Largeur    |  |   |
|  | Profondeur |  |   |
| IEE  | 64         | Classe d'efficacité énergétique  | C   |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                             | 36         | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air                                     | C   |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)   | 78,48      | Classe climatique  | tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 10         | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 43  |
| Réglage hiver  | non        |  |   |

## Paramètres des compartiments

| Type de compartiment                |     | Paramètres et valeurs de compartiment         |   |   |   |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|
|                                     |     | Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger                        | non | -   | -   | -   | -   |
| Stockage du vin                     | non | -   | -   | -   | -   |
| Cave                                | non | -   | -   | -   | -   |
| Denrées alimentaires fraîches       | oui | 395,6   | 5   | -   | -   |
| Denrées hautement périssables       | non | -   | -   | -   | -   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | non | -   | -   | -   | -   |
| 1 étoile                            | non | -   | -   | -   | -   |
| 2 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| 3 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| 4 étoiles                           | non | -   | -   | -   | -   |
| Zone 2 étoiles                      | non | -   | -   | -   | -   |
| Compartiment à température variable | non | -   | -   | -   | -   |

### Compartiments «quatre étoiles»

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dispositif de congélation rapide | - |
|----------------------------------|---|

**Paramètres de la source lumineuse**

|                            |                                       |                                 |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Type de source lumineuse 1 | Technologie d'éclairage utilisée      | LED                             |
|                            | Non-dirigée ou dirigée                | SLD                             |
|                            | Secteur ou non secteur                | SLNS                            |
|                            | Source lumineuse connectée (SLC)      | non                             |
|                            | Source lumineuse réglable en couleur  | non                             |
|                            | Enveloppe                             | non                             |
|                            | Sources lumineuses à luminance élevée | non                             |
|                            | Protection anti-éblouissement         | non                             |
|                            | Utilisation avec un variateur         | non avec variateurs spécifiques |
|                            | Classe d'efficacité énergétique       | G                               |

**Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant:** 24 mois

**Informations supplémentaires:** -

**Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission (4) (2):** <https://home.liebherr.com/>

**La consommation d'énergie a été confirmée par des mesures selon EN 62552:2020.**