

CFe 1870

Fagyasztóláda

○ Pure



LIEBHERR


Fagyasztóláda

LIEBHERR

CFe 1870

Fagyasztóláda

○ Pure



←105→



Energiahatékonysági osztály	
Energiafogyasztás év/24 h	226 / 0,619 kWh
Teljes hűtött tér	281 l ¹
Zajkibocsátási érték és osztály	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klímaosztály	SN-T (+10 °C ig +43 °C)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V-
Teljesítményigény	1,5 A
Ajtó-, és oldallapok	Fehér / Fehér
Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé)	82,5 / 104,5 / 70,2
Vezérlés	
Vezérlés	Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige/im Gehäuse/Tasten Hőmérő digitális hőmérsékletjelzővel
Ajtóriasztás	optikai és akusztikus
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Fagyasztórész	
StopFrost rendszer	igen
Megvilágítás	LED-belsővilágítás
Kosarak száma széria	2
Továbbiak rendelhető	2
Kosarak maximális száma	4
Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő üzemzavar esetén	40 h
Vízvezető	igen
A felszereltség előnyei	
Ajtónyitás iránya	bal, átfordítható / jobb, átfordítható
Cserélhető ajtó tömítés	igen
Zár tartozék/rendelhető	rendelhető
EAN	9550000035065


¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegyre pontossággal adjuk meg.

Jellemzők




SmartFrost

Más statikus fagyasztókhoz képest a Liebherr SmartFrost technológiája gyorsabban mélyhűti az élelmiszert, valamint mérsékli a jégképződést, ami egyszerűbb és gyorsabbá teszi a kiolvasztást. Emellett rugalmasabb tárolási területeket is kínál, nagyobb tárolókapacitással és a kedvezőbb energiafogyasztásnak köszönhetően alacsonyabb fenntartási költségekkel.



StopFrost

A StopFrost innováció két sarkalatos előnyt kínál: Alapvetően mérsékli a fagyasztótér és a fagyasztott élelmiszer jegesedését, azaz a készüléket jóval ritkábban kell leolvasztani. Ráadásul a StopFrost rendszernek köszönhetően a fagyasztóláda fedelének felnyitásakor, majd lecsukásakor nem képződik vákuum. Ezért a fagyasztóláda fedele mindenkor könnyedén felnyitható.



Automatikus SuperFrost funkció

Az automatikus SuperFrost funkció révén nem csak egyszerűen, de energiatakarékosan fagyaszthatja le élelmiszereit. Gyorsan -32 °C -ra csökkenti a hőmérsékletet, és az így létrehozott hideg levegő lehetővé teszi, hogy az élelmiszerek a mélyhűtés során megőrizzék vitamintartalmukat. Amint az étel teljesen megfagyott, de legkésőbb 65 óra elteltével az automatikus SuperFrost funkció visszavált normál üzemmódra, és ezzel energiát takarít meg.

Frost Protect

FrostProtect

A fagyasztókészülékek akár alacsony környezeti hőmérsékleten történő optimális üzemelése érdekében a készülékek FrostProtect tulajdonságuk révén -15 °C -ig ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek. Akkor is hatékonyan üzemelnek tovább, ha a környezeti hőmérséklet $+10\text{ °C}$ alá csökken. Így ezeket a készülékeket nem fűtött helyiségekben, például garázsokban is el lehet helyezni.

Műszaki rajz

A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapon szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (05.01.2024)

