

EU-försäkran om överensstämmelse beträffande energiförbrukning enligt(EU) 2019/2019

Energimärkning (EU) 2019/2016

Tillämpad standard EN 62552:2020

## Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	Liebherr
Leverantörens adress	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Tyskland
Modellbeteckning	CFd 2505_993860551

### Elektriska uppgifter

Spänning	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Anslutningsvärde	1.5 A

### Typ av kyl-/frysprodukt

Tyst kyl-/frysprodukt	nej	Konstruktionstyp	fristående
Vinkylskåp	nej	Annan kyl-/frysprodukt	ja

### Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	359
	Bredd		
	Djup		
EEL	75	Energieffektivitetsklass	D
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	38	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	188,00	Klimatklass	utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	10		
Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43		

**Fackens parametrar**

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C)	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	
Vinförvaring	nej	-	-	-	
Sval	nej	-	-	-	
Färskvaror	nej	-	-	-	
Nedkylning	nej	-	-	-	
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	
Enstjärnigt	nej	-	-	-	
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	
Trestjärnigt	nej	-	-	-	
Fyrstjärnigt	ja	359,0	-18	15,00	M
Tvåstjärnig sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	nej	-	-	-	-

**För fyrstjärniga fack**

Snabbinfrysningssfunktion	ja
---------------------------	----

**Parametrar för ljuskälla**

Typ av ljuskälla n.a.	Belysningsteknik som används	
	Rundstrålande eller riktad	
	Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet	
	Uppkopplad ljuskälla (CLS)	
	Ljuskälla med valbar färg	
	Hölje	
	Ljuskälla med högluminans	
	Bländningsskydd	
	Kan användas med dimmer	
	Energieffektivitetsklass	n.a.

**Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 Månader**

**Ytterligare information: -**

**Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 (4) (2) finns: <https://home.liebherr.com/>**

**Energiförbrukningen har bekräftats genom mätningar enligt EN 62552:2020.**