


Diagrams 安裝圖


產品尺寸

MW 1800



重要!
本型錄所指之最小高度尺寸，
包括完整安裝的可調腳座。

轉動可調腳座，可以增加最多
1" (26 mm) 的高度。在將機器
安裝至櫃體凹槽內時，必須轉
動可調腳座以抬升機器的高度
，使機器的頂端接觸到防傾架
。如此將可產生 4" (102 mm)
的踢腳空間。




嵌入式安裝
(外掛門板齊側板)
A = 8 1/4" (210 mm)
B = 1/2" (12.5 mm)
C = 19 7/8" (505 mm)


嵌入無框式安
裝 (外掛門板蓋側板)
A = 8 1/4" (216 mm)
B = 1/2" (12.5 mm)
C = 20 3/8" (517 mm)
尺寸 A = 未安裝門把

桶身尺寸 (MW 1800)

連續踢腳桶身設計




獨立桶身設計



- A:** 採嵌入無框式安裝 (外掛門板蓋側板) 的桶身深度 = 25" (635 mm)
採嵌入式安裝 (外掛門板齊側板) 的桶身深度 = 25" (635 mm) + 客製面板
厚度
- B:** 此為電源線從本機器後方伸出的相對位置。距離機器左側 3/4" (19 mm)
，距離地面 5" (127 mm)。電源線長度為 98" (2.5 m)。
- C:** 機器後方有一個讓電源線跟進水管線通過的空間，深度 1" (25 mm) 及
高度 5 1/2" (140 mm)、與機器等寬。
- D:** 開啟櫃門，即能看見此桶身表面。因此建議表面需經過修飾美化。
- E:** 防傾架是位於機器的基座，且必須緊固於牆壁或地板上。

注意：儘管已盡力確保規格與配備正確無誤，但利勃保留在不預先通知的情況下進行調整的權利。且產品規格、配備依國家不同而有不同配置。

門板尺寸及電源線長度



嵌入式安裝 (外掛門板齊側板)
H = 79 7/8" (2029 mm) / h = 58 7/8" (1495 mm)
W = 17 3/4" (451 mm) / w = 11" (280 mm)

嵌入無框式安裝 (外掛門板蓋側板)
H = 80" (2032 mm) (在頂端面板增加重疊尺寸。)
W = 18" (457 mm) (在兩側的面板增加重疊尺寸。)
面板厚度：最小 5/8" (16 mm) / 最大 1" (25.4 mm)
面板及把手重量：最大 52 lbs. (24 公斤)

機身後方無法做任何安裝

產品規格可能修改，詳細產品資料請見官網 home.liebherr.tw (082021)

KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於 1968 年，每個細節都用心，每個環節都關心

諮詢專線：台北(02)2505-5878 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址：http://ke.kenk.com.tw

嘉儀企業 代理產品系列

| | |
|--------------------|---------------------|
| 德國 Fissler 菲仕樂精品鍋具 | 義大利 ARISTON 阿里斯頓家電 |
| 德國 LIEBHERR 利勃冰箱 | 義大利 FABER 抽油煙機 |
| 德國 Miele 精品家電 | 葡萄牙 Airfree 空氣殺菌機 |
| 德國嘉儀 HELLER 家電 | 奧地利 Artweger 亞維格晾曬架 |
| 日本 Chikuma 廚餘機 | 丹麥 BODUM 生活美學用具 |
| 日本 INADA 稻田按摩椅 | 英國 E&M ACTIVE 按摩精品 |
| 台灣 HOBOT 波妞清潔機器人 | 韓國 ALLDA 全能料理鍋 |
| 台灣嘉儀小家電 | 韓國 NOVITA 諾維達智能便座 |
| | 韓國 Wordin 遠紅外線烤箱 |



0820202188

經銷商

嘉儀公司保留隨時修改產品資料及技術數據的權利，產品以實機為主。本目錄的圖像、標記、名稱及商號，不論已註冊否，均為本公司擁有，需取得嘉儀公司同意方可使用。

德國利勃酒櫃 MW 1800

Quality, Design and Innovation



MONOLITH

LIEBHERR

Monolith 巨石系列即新一代嵌入式冷藏櫃、冷凍櫃、及酒櫃的象徵。憑藉60多年來的創新思維與頂尖德國工藝，Monolith 巨石系列為食材與葡萄酒的完美保存建立了新標竿。令人印象深刻的產品尺寸、簡潔俐落的線條設計，Monolith 巨石系列讓人崇敬且全然融入您的家和廚房。

頂級的獨特設計例如：InfinityLight LED 可調式照明設計，能投射出美麗均勻的光線，包括開啟冰箱門後的柔光加強效果以及悅目的夜間調光功能。直覺式的InfinitySwipe 電子觸控面板，採全彩3.5吋觸控及滑動式螢幕，明亮、簡潔、且人性化。

Monolith 酒櫃能與其系列冷藏櫃及冷凍櫃搭配。提供不鏽鋼把手與面板為選配配件。

建議組合

冷藏櫃 MRB 3000 & 冷凍櫃 MF 1851 & 酒櫃 MW 1800 (如封面所示)



Monolith

最大儲存瓶數 (750ml/ 瓶)

箱溫控制

溫度調節範圍

儲存架數量

滑軌式外拉層架數量

層架材質

InfinityBoard 外拉式置物架

InfinitySwipe 電子觸控面板

InfinityLight 可調式照明系統

玻璃門設計

可調左右開門設計

溫度異常警報

防忘關門警報

噪音值 dB(A)¹

活性炭過濾裝置

尺寸規格 (H/W/D) cm

運轉使用安培

電壓

MW 1800 酒櫃

Infinity Swipe Infinity Light Wine Soft System Telescopic Rails

75

雙重箱溫

+5°C 至 +20°C

9

9

櫟木 & 鋁

●

●

●

抗紫外線雙層玻璃

●

●

●

39

●

212.6 / 45 / 61

3.0A

115V/60Hz

* Noise output - according to EN 60704-3.

Features 功能特色



SoftSystem 關門緩衝系統

Monolith 巨石系列配備關門緩衝系統，讓箱門能自動且輕柔的關閉。避免因關門的震動而影響葡萄酒的品質，讓每一杯酒保持絕佳風味。



Telescopic Rails 可調式滑軌外拉層架

Monolith 的可調式滑軌外拉層架，可恣意調整層架木條間距以存放瓶身較寬大的葡萄酒或香檳。現在，您能將所有珍藏的酒都存放在酒櫃中，完美的使用您的酒櫃。



Activated Charcoal Filter 活性炭濾心

您的藏酒值得擁有最好的空氣質量。因此，Monolith 在每個酒格中都配有 FreshAir 活性炭過濾器，來保護您心愛的葡萄酒。難聞的氣味被濾除，進入酒櫃內的空氣已過濾淨化。



InfinityProtection 溫度感應保護裝置

Monolith 酒櫃中的每個溫區都有兩組溫度感應保護裝置，保護您的葡萄酒品質不受溫度波動的影響。這是 Liebherr 酒櫃獨有的功能。



InfinityBoard 外拉式置物架

Monolith 酒櫃的獨特設計 InfinityBoard 外拉式置物架，讓您在整理酒瓶或放置新酒到您的收藏中時，可以作為臨時的放置架。同時也可以讓您直接在放置架上，為您或客人倒一杯酒，維持絕佳風味。



Customised Labelling 客製標籤

每個層架前端都有客製的標籤，能讓您分門別類存放且容易辨識您的收藏，確保每一瓶酒都能井然有序的存放在您預期的位置。

Accessories 選配配件

不鏽鋼面板



不鏽鋼面板 MW 1800
2029 x 451 x 19 mm
(Part no.9901535)

門把手



鋁合金
方形把手
(Part no.
9901492)

鋁合金
弧形把手
(Part no.
9901461)
(期貨)

不鏽鋼
圓把手
(Part no.
9901489)
(期貨)

不鏽鋼踢腳板



底部飾條 / MW 1800 (Part no. 9901493)

其他選配配件

對開冰箱連接器 (Part no. 9901428)
當兩台冰箱合併中間的距離少於 16mm 時使用。包括一組防止冷凝的側壁加熱器、金屬支架與螺絲、及一組飾條以填滿兩台冰箱中間的縫隙。

可調左右開門絞鍊組 (Part no. 9902399)
用於調整門開啟方向時，須由利勃代理商技術人員執行。

活性炭濾心 (Part no. 9881116)
建議每 12 個月更換。