

IRd 3900

Vestavná chladnička s EasyFresh

○ Pure



LIEBHERR

vestavný spotřebič

LIEBHERR

IRd 3900

Vestavná chladnička s EasyFresh

○ Pure



↑
88
↓



Konstrukce spotřebiče	Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování
Energetická třída	D
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	75 / 0,205 kWh
Celkový objem	136 l¹
Hlučnost / Třída hlučnosti	28 dB(A) / A, UltraSilent
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Frekvence / napětí	50-60 Hz / 220-240 V~
Příkon	1,2 A
Vnitřn rozměry v cm (V / Š / H)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Ovládací prvky	
Typ ovládání	LC displej monochromatický, dotyková elektronika Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
Alarm dveří	vizuální a akustický
Chladicí část	
Materiál dveřních poliček	Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
Osvětlení	LED stropní osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 EasyFresh-Safe
Přednosti vybavení	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803113010

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



SmartDeviceBox jako dovybavení

Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.



Dotykový displej

Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.

Ultra Silent

UltraSilent

O tomto spotřebiči Liebherr jste určitě ještě nikdy neslyšeli – jednoduše proto, že je tak tichý jako téměř žádná jiná chladnička: Díky své konstrukci, která tlumí hluk, je téměř „neslychaně“ tichý. Díky vysoké míře absence hluku nastavuje nová měřítka i ve srovnání s nejtichšími chladničkami.



LED stropní osvětlení


LED stropní osvětlení osvětluje vnitřní prostor seshora – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světelný bod: LED jsou umístěny před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.



Dveřní odkladač

Přejete si bezpečný úložný prostor pro své nápoje nebo potraviny? A chcete, aby byly přesto snadno dosažitelné? Naše dveřní odkladače vám nabízejí obojí. Jsou výškově nastavitelné, a proto se přizpůsobí vašim potřebám. Praktický je také posuvný a odnímatelný držák lahví: Vaše láhve tak budou vždy bezpečně stát.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Chladicí oddíl: 16 kg

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje práva na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (22.12.2023)

