

Izjava EU o skladnosti glede porabe energije v skladu z Uredbo (EU) 2019/2019

Energijska nalepka (EU) 2019/2016

Uporabljeni standard EN 62552:2020

## Informacijski list izdelka

Ime dobavitelja ali blagovna znamka	Liebherr
Naslov dobavitelja	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Nemčija
Identifikacijska oznaka modela	TPesf 1714_992713151

### Električni podatki

Napetost	220-240 V ~
Frekvenca	50 Hz
Moč priključka	0.8 A

### Tip hladilnega aparata

Nizkohrupni aparat	ne	Tip zasnove	samostoječi
Aparat za shranjevanje vina	ne	Drug hladilni aparat	da

### Splošni parametri izdelka

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	Skupna prostornina(v dm <sup>3</sup> ali l)	143
	Širina		
	Globina		
EEL	125	Razred energijske učinkovitosti	F
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)	37	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)	182,50	Klimatski razred	razširjeni zmerni, zmerni, subtropski
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	10		
Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	38	Zimska nastavitvev	da

**Parametri predelka**

Tip predelka		Parametri in vrednosti predelka			
		Prostornina predelka (v dm <sup>3</sup> ali l)	Priporočena nastavitev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C)	Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrambni	ne	-	-	-	
Shranjevanje vina	ne	-	-	-	
Kletni	ne	-	-	-	
Sveža hrana	da	126,0	5	-	samodejno
Ohlajevanje	ne	-	-	-	
Brez zvezdic ali aparat za led	ne	-	-	-	
Ena zvezdica	ne	-	-	-	
2 zvezdici	ne	-	-	-	
Tri zvezdice	ne	-	-	-	
štiri zvezdice	da	17,6	-18	4,36	ročno
Predel z dvema zvezdicama	ne	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	ne	-	-	-	-

**Za predelke s štirimi zvezdicami**

Funkcija hitrega zamrzovanja	ne
------------------------------	----

**Parametri svetlobnih virov**

Tip svetlobnega vira 1	Uporabljena svetlobna tehnika	LED
	Neusmerjeni ali usmerjeni	NDLS
	Omrežni ali neomrežni	MLS
	Povezani svetlobni vir (CLS)	ne
	Barvno nastavljivi svetlobni vir	ne
	Ovoj	neprozoren
	Visokosvetilnostni svetlobni vir	ne
	Zaslonka proti bleščanju	ne
	Možnost zatemnjevanja	samo s posebnimi zatemnilniki
	Razred energijske učinkovitosti	G

**Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec:** 24 meseci

**Dodatne informacije:** -

**Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (4) (2):** <https://home.liebherr.com/>

**Poraba energije je bila potrjena z ukrepi v skladu s standardom EN 62552:2020.**