

Izjava EU o skladnosti glede porabe energije v skladu z Uredbo (EU) 2019/2019

Energijska nalepka (EU) 2019/2016

Uporabljeni standard EN 62552:2020

## Informacijski list izdelka

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ime dobavitelja ali blagovna znamka | Liebherr  |
| Naslov dobavitelja                  | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Nemčija |
| Identifikacijska oznaka modela      | ICNSf 5103_999211751  |

### **Električni podatki**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Napetost       | 220-240 V ~ |
| Frekvenca      | 50 Hz       |
| Moč priključka | 1.4 A       |

### **Tip hladilnega aparata**

|                             |    |                      |         |
|-----------------------------|----|----------------------|---------|
| Nizkohrupni aparat          | ne | Tip zasnove          | vgradni |
| Aparat za shranjevanje vina | ne | Drug hladilni aparat | da      |

### **Splošni parametri izdelka**

| Parameter  | Vrednost | Parameter   | Vrednost                                    |
|--|----------|---|---|
| Skupne mere<br>(v milimetrih)  | Višina   | Skupna prostornina(v dm <sup>3</sup> ali l)             | 253   |
|  | Širina   |   |   |
|  | Globina  |   |   |
| EEL  | 125      | Razred energijske učinkovitosti                         | F   |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) re 1 pW)          | 35       | Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | B   |
| Letna poraba energije (kWh/a)  | 283,60   | Klimatski razred  | razširjeni zmerni,<br>zmerni,<br>subtropski |
| Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren  | 10       |   |   |
| Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren | 38       | Zimska nastavitvev                                      | ne  |

**Parametri predelka**

| Tip predelka                        |    | Parametri in vrednosti predelka                |  |  |  |
|-------------------------------------|----|--|--|--|--|
|                                     |    | Prostornina predelka (v dm <sup>3</sup> ali l) | Priporočena nastavitev temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) | Specifična zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h) | Tip odtaljevanja<br>(samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M) |
| Shrambni                            | ne | -  | -  | -  |  |
| Shranjevanje vina                   | ne | -  | -  | -  |  |
| Kletni                              | ne | -  | -  | -  |  |
| Sveža hrana                         | da | 183,3  | 5  | -  | samodejno  |
| Ohlajevanje                         | ne | -  | -  | -  |  |
| Brez zvezdic ali aparat za led      | ne | -  | -  | -  |  |
| Ena zvezdica                        | ne | -  | -  | -  |  |
| 2 zvezdici                          | ne | -  | -  | -  |  |
| Tri zvezdice                        | ne | -  | -  | -  |  |
| štiri zvezdice                      | da | 69,9   | -18  | 5,00   | samodejno  |
| Predel z dvema zvezdicama           | ne | -  | -  | -  | -  |
| Predelek s spremenljivo temperaturo | ne | -  | -  | -  | -  |

**Za predelke s štirimi zvezdicami**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Funkcija hitrega zamrzovanja | ne |
|------------------------------|----|

**Parametri svetlobnih virov**

|                        |                                  |                               |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tip svetlobnega vira 1 | Uporabljena svetlobna tehnika    | LED                           |
|                        | Neusmerjeni ali usmerjeni        | DLS                           |
|                        | Omrežni ali neomrežni            | NMLS                          |
|                        | Povezani svetlobni vir (CLS)     | ne                            |
|                        | Barvno nastavljivi svetlobni vir | ne                            |
|                        | Ovoj                             | ne                            |
|                        | Visokosvetilnostni svetlobni vir | ne                            |
|                        | Zaslonka proti bleščanju         | ne                            |
|                        | Možnost zatemnjevanja            | samo s posebnimi zatemnilniki |
|                        | Razred energijske učinkovitosti  | F                             |

**Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec:** 24 meseci

**Dodatne informacije:** -

**Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (4) (2):** <https://home.liebherr.com/>

**Poraba energije je bila potrjena z ukrepi v skladu s standardom EN 62552:2020.**