

# RBbsb 525i

Chłodziarka BioFresh

Prime



**LIEBHERR**

# RBbsb 525i

Chłodziarka BioFresh

○ Prime



← 60 →



|  |   |
|--|---|
| Klasa efektywności energetycznej             | <b>B</b> <small>A1 G</small>  |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni              | <b>86 / 0,235 kWh</b>   |
| Pojemność całkowita                          | <b>386 l<sup>1</sup></b>  |
| Pojemność                                    | Chłodziarka: <b>245,8 l</b> / Szufłady BioFresh: <b>140,9 l</b>   |
| Poziom szumu / Klasa emisji hałasu           | <b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>  |
| Klasa klimatyczna                            | <b>SN-T (+10 °C do +43 °C)</b>  |
| Częstotliwość / napięcie                     | <b>50-60 Hz / 220-240 V~</b>  |
| Prąd znamionowy                              | <b>1,2 A</b>  |
| Drzwi / ściany boczne                        | <b>BlackSteel / BlackSteel</b>  |
| Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.) | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>  |
| <b>Sterowanie</b>                            |   |
| Sterowanie                                   | Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe<br>Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i BioFresh                             |
| Interfejs                                    | SmartDeviceBox: w zestawie  |
| Alarm otwartych drzwi                        | optyczny i dźwiękowy  |
| <b>Chłodziarka</b>                           |   |
| Wentylator                                   | PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir  |
| Drzwi wewnętrzne                             | Półki z uchwytem na butelki Comfort GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło |
| VarioSafe                                    | tak   |
| Półka na butelki                             | Zintegrowana półka na butelki   |
| Oświetlenie                                  | Lekki panel po obu stronach<br>Oświetlenie LED stref BioFresh   |
| Ilość szuflad BioFresh                       | 3 szuflady BioFresh,<br>2 Fruit & Vegetable-Safes,<br>1 Meat & Dairy-Safe   |
| <b>Zalety wyposażenia</b>                    |   |
| Kierunek otwierania drzwi                    | prawo wymienne  |
| Wymienne uszczelki drzwiowe                  | tak   |
| Kod EAN                                      | 4016803130703   |

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### Fruit & Vegetable-Safe

Krucha sałata lub truskawki: najbardziej delikatne artykuły spożywcze zastępują na specjalne miejsce, aby mogły pozostać dłużej świeże: komory BioFresh-Safe. W pojemniku „Fruit & Vegetable-Safe” temperatura jest bliska 0 °C. W połączeniu z panującą tam stałą wilgotnością powietrza, dzięki szczelnemu zamknięciu, niezapakowane owoce i warzywa czują się tam szczególnie dobrze. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek.



### LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapelniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.



### Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachować jak najdłużej świeżość delikatnego filetu jagnięcego lub świeżego mleka? Do tego służą komory BioFresh-Safe: W pojemniku „Meat & Dairy-Safe” panuje temperatura bliska 0 °C – idealne warunki przechowywania także dla najdelikatniejszych artykułów spożywczych. I najlepsze: wszystko jest ustawione fabrycznie, aby można było od razu rozpocząć korzystanie – w celu zachowania dłuższej świeżości.



### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### BlackSteel

Czarna stal nierdzewna w doskonały sposób podkreśla minimalistyczne piękno czystego metalu. Powierzchnia BlackSteel urzeka unikalnym pionowym szlifem i wyrafinowanymi akcentami, nadając materiałowi charakterystyczną ostrość i czyniąc go odpornym na zarysowania i odciski palców. Dzięki temu Twoje urządzenie zawsze będzie przyciągać wzrok.

## Rysunek techniczny

---



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (05.12.2023)

