

Energiankulutusta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus säädöksen (EU) 2019/2019 mukaan

Energiamerkintä (EU) 2019/2016

Sovellettu standardi EN 62552:2020

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Liebherr
Tavarantoimittajan osoite	Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Saksa
Mallitunniste	EGN 9471_090535651

Sähkötekniset tiedot

Jännite	220-240 V ~
Taajuus	50 Hz
Liitântäarvo	2.0 A

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi

Hiljainen laite	ei	Suunnittelun tyyppi	Sisäänrakennettu
Viinikaappi	ei	Muu kylmäsäilytyslaite	kyllä

Yleiset tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismittat (mm)	Korkeus	Kokonaistilavuus (dm ³ tai l)	457
	Leveys		
	Syvyys		
EEL	125	Energiatehokkuusluokka	F
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)	38	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)	407	Ilmastoluokka	laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	10		
Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43	Talviasetuskytkin	ei

Osaston parametrit

Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm ³ tai l)	Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C)	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappi- osasto	ei	-	-	-	-
Viinikaappi- osasto	ei	-	-	-	-
Viileäkaappi- osasto	ei	-	-	-	-
Tuore- elintarvikeosasto	ei	-	-	-	-
Jäähdytysosasto	ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	ei	-	-	-	-
1 tähden	ei	-	-	-	-
2 tähden	ei	-	-	-	-
3 tähden	ei	-	-	-	-
4 tähden	kyllä	457,1	-18	22,0	A
2 tähden lohko	ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpö- tilainen osasto	ei	-	-	-	-

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus	kyllä
--------------	-------

Viinikaapeille

Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä	-
--------------------------------------------	---

Valonlähteen parametrit

Valonlähdettä 1	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähdettä 2	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähdettä 3	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G
Valonlähdettä 4	Käytetty valaistusteknologia	LED
	Energiatehokkuusluokka	G

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta

Lisätiedot: -

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 (4) (2) liitteessä olevan 4 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot: <https://home.liebherr.com/>

Energiankulutus on varmistettu mittauksin, jotka perustuvat standardiin EN 62552:2020.