

**Kompaktgeräte**

Design und Lifestyle  
Special 2015



**LIEBHERR**

Qualität, Design und Innovation

# WeingenuSS

## Für den perfekten

**W**ein ist ein wichtiger Bestandteil des modernen Lifestyles, denn Wein ist der edle Begleiter eines schönen Essens. Voraussetzung für den perfekten Genuss ist die ideale Trinktemperatur. Weine, die zu warm oder zu kalt gelagert werden, verlieren ihren Geschmack. Der Weinklimaschrank WKes 653 in elegantem Edelstahl mit Isolierglas-Türe und seinen kompakten Maßen von 61 cm Höhe und 42 cm Breite lagert eine Auswahl von bis zu 12 Bordeaux-Flaschen (Normgröße 0,75 l) in perfekter Genusstemperatur. Er ist ein Highlight in jeder Umgebung und kann an der Wand hängend oder auf Sideboard oder Beistelltisch stehend positioniert werden. So sind die Lieblinge der Weinsammlung immer im Blick und im schnellen Servier-Zugriff. Damit die Weine jederzeit im richtigen Licht präsentiert werden, ist das kompakte Design-Gerät mit zuschaltbarem und dimmbarem LED-Licht ausgestattet.





Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8°C bis +12°C. Weißweine, die in Serviertemperatur vorrätig gehalten werden, sollten idealerweise bei unter +10°C, Rotweine bei bis zu +18°C gelagert werden. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen Touch-Elektronik präzise zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden.



Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit **zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrah-

lung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Das praktische **Utensilienfach** dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



Selbst bei geschlossenen Flaschen findet über den Korken ein Luftaustausch statt, der dem Wein schaden kann. Daher ist im Weinklimaschrank WKes 653 ein leicht wechselbarer **FreshAir-Aktivkohlefilter** integriert, der die Luft für den Innenraum reinigt.



Die große Glasfront im eleganten Edelstahlrahmen bietet besten Einblick auf die Weine. Das isolierte und beschichtete Sicherheitsglas

gewährleistet besten **Schutz vor UV-Strahlen**.



Als attraktiver Blickfang und für den komfortablen Servier-Zugriff kann der WKes 653 auch problemlos **an der Wand montiert** werden.

# Bestes Klima

## für feine Zigarren

Für das optimale Genusserlebnis reifen Zigarren nach der Herstellung bei einer Luftfeuchtigkeit von 68 % bis 75 % in speziellen Klimakammern noch einige Zeit. Voraussetzung für die Erhaltung der Qualität oder für die weitere Reifung ist die Gewährleistung dieser Luftfeuchtigkeit und die Einhaltung einer Lagertemperatur von +16°C bis +20 °C. Werden Zigarren bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit gelagert, trocknen sie aus und verlieren an Aroma und Qualität. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass die wertvollen Tabake schimmeln.

Im Humidor von Liebherr können Zigarren unter perfekten Klimabedingungen über einen langen Zeitraum reifen. Eine hochwertige Touch-Elektronik in Verbindung mit Feuchtigkeitssensoren gewährleistet, dass die gewünschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit präzise eingehalten wird.





Mit der **präzisen Elektronik** kann die Temperatur zwischen +16°C und +20°C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68% und 75% eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmäßigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



In den integrierten Wasserbehälter wird ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewähr-

leisten präzise die gewählte **Luftfeuchtigkeit**. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare **LED-Beleuchtung**. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.



Die zwei unterschiedlich hohen Präsentationsboxen und die beiden Holzborde sind aus edlem spanischen **Zedernholz** gearbeitet.



Zur Aufbewahrung von einzelnen Zigarren sind die **Präsentationsboxen** ideal. Sie können zum

Zeigen oder Anbieten der Zigarren bequem entnommen werden.



Als attraktiver Blickfang und für den komfortablen Zugriff kann der Humidor auch problemlos **an der Wand montiert** werden.

# Die coole Idee für jeden Raum

Ob im Wohnzimmer oder im Bad, ob im Fitnessraum oder im Home-Office: Der CMes 502 ist das innovative Kühlgerät, mit dem man in jedem Raum frische Ideen verwirklichen kann. Im Wohnzimmer zum Beispiel hält der CMes 502 immer Drinks für Gäste in der richtigen Trinktemperatur servierbereit. Im hauseigenen Saunabereich hat man Mineralwasser, Energy-Drinks und Vitaminriegel

immer frisch zur Hand und im Badezimmer bietet der kompakte CMes 502 eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für edle Schönheitsprodukte – und eine extrem attraktive dazu. Mit der geschlossenen Rückwand kann das Gerät auch als Einrichtungselement effektiv frei im Raum platziert werden.



Bei **kompakten Abmessungen** bietet der CMes 502 eine großzügige Lagerkapazität: Bis zu 60 Getränkedosen oder 27 0,5-Liter-Flaschen lassen sich problemlos unterbringen.



Zur attraktiven Präsentation ist der CMes 502 mit separat zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Diese ist flächenbündig und damit platzsparend in der Gerätedecke integriert.



Der **variable Innenraum** im Silver-Look überzeugt durch Eleganz und lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die Abstellroste sind herausnehmbar.



Verkaufsbezeichnung	<b>WKes 653</b> Weinklimaschrank GrandCru 	<b>ZKes 453</b> Humidor 	<b>CMes 502 CoolMini</b> Kompaktkühlschrank 
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	12		
Brutto-/Nutzinhalt gesamt	56/38 l	43/39 l	45/42 l
Energieeffizienzklasse	<A++		<A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	103 / 0,280 kWh	185 / 0,506 kWh	107 / 0,293 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)	40 dB(A)	37 dB(A)
Klimaklasse	SN	N	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 0.5 A	220-240V~ / 1.0 A
<b>Ausstattungs-vorteile</b>			
Isolierglastür <sup>3</sup>	mit Edelstahlrahmen / SmartSteel	mit Edelstahlrahmen / SmartSteel	mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel	Edelstahl mit SmartSteel	Edelstahl mit SmartSteel
Beleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Art der Steuerung	LC-Display	LC-Display	Mechanische Steuerung
Design	HardLine	HardLine	HardLine
Temperaturanzeige	innen digital	innen digital	
Kindersicherung	•	•	•
Schloss	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	
Temperaturzonen	1	1	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+16°C bis +20°C	+2°C bis +10°C
Luftfeuchtigkeitsbereich		68 % bis 75 %	
FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	
Anzahl Borde/Roste	3 / –	2 / –	– / 3
Material Borde	Buchenholz	spanisches Zedernholz	Roste verzinkt
Präsentationsbox		2	
Utensilienschublade	1		
Wandmontage	möglich	möglich	möglich
<b>Abmessung</b>			
Höhe/Breite/Tiefe in cm	61,2/42,5/47,8	61,2/42,5/47,8	61,2/42,5/45
<b>Sonderzubehör</b>			
	FreshAir-Aktivkohlefilter	FreshAir-Aktivkohlefilter	
	Abdeckung Unterboden für Wandmontage	Abdeckung Unterboden für Wandmontage	
	Clipbeschriftung		

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35–124  
(H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

<sup>2</sup> Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung  
und bei +12°C Innentemperatur.  
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

<sup>3</sup> Türanschlag: rechts / nicht wechselbar

