

Standgeräte

Kühlen & Gefrieren

2018



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

Mechanische Steuerung

- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag




Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Mit der CoolPlus-Funktion kann die Gefrierfach-Temperatur für mehrere Stunden abgesenkt werden, um damit Lebensmittel schonend einzufrieren.

Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost

CUsl 2811



Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

218/210 l
54/53 l
<A> 191 / 0,523 kWh ¹
SN-ST (+10°C bis +38°C)
161,2/55/63 ¹
1
silver / silver

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Mechanische Steuerung

- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- CoolPlus-Funktion bei T 1504

Kühlteil

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen
- Transparente Abstellborde in der Tür
- LED-Innenbeleuchtung
- Großes Obst- und Gemüsefach
- Eierbehälter

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Griffmulde
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Der Innenraum lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar. Auch für höhere Gefäße lässt sich durch eine teil- und unterschiebbare Abstellfläche schnell Platz schaffen.

Viel Platz für die Einlagerung von Obst- und Gemüse bietet das große **Obst- und Gemüsefach**. Es erleichtert die Übersicht, ist leicht zu entnehmen und zu reinigen.



Tischkühlschränke

T 1700



T 1504



Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil
	Gefrierteil
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h
Klimaklasse	
Außenmaße in cm (H/B/T)	
Regelbare Kältekreisläufe	
Tür/Seitenwände	

154/149 l
<A> 119/0,325 kWh
SN-ST (+10°C bis +38°C)
85/55,4/62,3
1
weiß / weiß

123/116 l
17/17 l
<A> 182/0,498 kWh
SN-ST (+10°C bis +38°C)
85/55,4/62,3
1
weiß / weiß

Steuerung

- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrier-guts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können ent-nommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.



Gefrierschrank mit SmartFrost

GP 2033 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür/Seitenwände

162/156 l
175/0,479 kWh ¹
SN-T (+10°C bis +43°C)
125/60/63,2 ¹
1
weiß/weiß

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Steuerung

- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung optisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Griffmulde
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne,
- Wechselbarer Türanschlag



Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extrahoch und herausnehmbar. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut.



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit grafischer Temperaturanzeige gewähr-leistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funkti-onstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** über-nimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitamin-schonendes Einfrieren.



Tischgefrierschrank mit SmartFrost

G 1213 Comfort



Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h
Klimaklasse
Außenmaße in cm (H/B/T)
Regelbare Kältekreisläufe
Tür/Seitenwände

101/98 l
190/0,518 kWh
SN-T (+10°C bis +43°C)
85,1/55,3/62,4
1
weiß/weiß



Verkaufsbezeichnung	CUsl 2811 A**	T 1700 A*	T 1504 A*	GP 2033 Comfort A**	G 1213 Comfort A*
Gerätetyp-Klassifizierung ¹	07	01	07	08	08
Energieeffizienzklasse	<A** ²	<A*	<A*	<A** ²	<A*
Energieverbrauch Jahr/24 h ³	191/0,523 kWh ²	119/0,325 kWh	182/0,498 kWh	175/0,479 kWh ²	190/0,518 kWh
Nutzhalt Gesamt	263 l	149 l	133 l	156 l	98 l
Nutzhalt Kühlteil	210 l	149 l	116 l		
Nutzhalt Gefrierfach	53 l		17 l	156 l	98 l
Sternenkennzeichnung ⁴	***		***	***	****
Lagerzeit bei Störung	25 h		10 h	24 h	26 h
Gefriervermögen in 24 h	4 kg		2 kg	19 kg	11 kg
Klimaklasse ⁵	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)	38 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1.4 A	0.8 A	0.8 A	1.3 A	1.3 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch		
Beleuchtung	LED	LED	LED		
Obst- / Gemüseschalen	2	1	1		
Flaschenablage	Flaschenbord				
GlassLine Innentür	Comfort	Kunststoff	Kunststoff		
Gefrierfach					
NoFrost/SmartFrost	SmartFrost			SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell			manuell	manuell
CoolPlus-Funktion	•		•		
SuperFrost-Automatik				•	•
VarioSpace	•			•	•
Eiswürfelschale	•				
Abmessung					
Höhe/Breite/Tiefe in cm	161,2/55/63 ²	85/55,4/62,3	85/55,4/62,3	125/60/63,2 ²	85,1/55,3/62,4
Ausstattungs-vorteile					
Design	SwingLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingLine	SwingDesign
Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik	•			•	
Elektronische Steuerung				•	•

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte
07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)
08: Gefriergeräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 ******** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

Änderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com. Printed in Germany by Eberl.
LHG: 7944-142-10/41/01-2018 LWL: 7944-142-10/4/01-2018

