

Fachhandelsprogramm

Kühlen & Gefrieren Einbaugeräte 2019

Qualität, Design und Innovation



LIEBHERR

Produktgruppen-Übersicht



Kühl-Gefrier-
kombinationen

28



Kühlschränke

54



Gefrierschränke

94



Kühlschränke
Unterbau

106



Gefrierschränke
Unterbau

116



Weinschränke

118

Einbau-Glossar

136

Einbauskizzen


138



Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter:
Weintemperierschrank (EWTgw 3583), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576)
und BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.



Inhalt

Das passende Einbaugerät:

Unsere Modellgruppen _____ 04

Sortimentsübersicht _____ 06

Qualität, Design und Innovation _____ 08

Ausstattungs-Highlights

Organize your food smarter _____ 14

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf _____ 16

BioFresh _____ 18

LED _____ 20

Flexibler Innenraum _____ 22

Side-by-Side-Konzept _____ 24

Kühl-Gefrierkombinationen _____ 28

Kühlschränke _____ 54

Gefrierschränke _____ 94

Kühlschranke Unterbau _____ 106

Gefrierschränke Unterbau _____ 118

Weinschränke _____ 118

Einbau-Glossar _____ 136

Einbauskizzen _____ 138

Supersparsam im Energieverbrauch

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption neuer Geräte eine bedeutende Rolle spielt.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung hochdämmender Isolationsmaterialien und der Einsatz hocheffizienter Kompressoren gewährleisten beste Energieeffizienz unserer Geräte.

Somit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergerätesortiment wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm an Geräten in den Energieeffizienzklassen A+ bis A+++/-20%.

Unsere Modellgruppen


Integrierbare Einbaugeräte

Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden.

Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:

Bei der **Festtür-Montage (1)** werden Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Bei der **Schlepptür-Montage (2)** ist die Möbeltür direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang. Schlepptür-Modelle sind mit einem «S» in der Modellbezeichnung gekennzeichnet.



Kühl-Gefrierkombinationen	ab Seite 39	ab Seite 42	Seite 52		Seite 53			
Kühlschränke		ab Seite 64	Seite 70	ab Seite 70	ab Seite 74	ab Seite 84	ab Seite 87	
Gefrierschränke		Seite 100		Seite 101			ab Seite 103	Seite 105

Dekorfähige Einbaugeräte

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben.

Informationen zu weiteren Rahmenfarben und passenden Ausgleichsblenden finden Sie im Einbau-Glossar und beim optionalen Zubehör.



Kühlschränke	Seite 82	Seite 93
Gefrierschränke		Seite 104

Integrierbare Unterbaugeräte

Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter einer Möbeltür entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.



Kühlschränke	ab Seite 109
Gefrierschränke	ab Seite 116



SUIGN 1554 / UIKP 1550

Dekorfähige Unterbaugeräte

Auf die Gerätetür kann eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert werden. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.




Kühlschränke	Seite 114
Gefrierschränke	Seite 117



UK 1720

Sortimentsübersicht nach Nische*

Nischenmaß*



Seite

Kühl-Gefrierkombinationen Einbau								ICTS 2231		ICP 2924	ICBN 3386; ICBNi 3386	ECBN 6256	28 – 53
										ICUS 2924	ICBN 3376; ICBNi 3376	ECBN 5066	
											ICBN 3324		
											ICBP 3266		
											ICBS 3324		
											ICBS 3224		
											ICNP 3366		
											ICN 3386		
											ICN 3314		
											ICNS 3324		
											ICP 3334		
											ICP 3324		
											ICS 3334		
											ICUS 3324		
											ICUN 3324		
											ICS 3234		

Kühlschränke Einbau					SIBP 1650		IKB 1920	IKBP 2370; IKBPI 2370	IKBP 2770	IKBP 2964	IKBP 3560	54 – 93
					IKP 1660		IKP 1960	IKBP 2360	IKBP 2760		IKBP 3564; IKBPI 3564	
					IKP 1664		IK 1964	IKBP 2364	IKBP 2764		IKBP 3520	
					IKP 1620		IK 1920	IKBP 2324	IKBP 2720		IKBP 3524	
					IKP 1624			IKBP 2320; IKB 2320	IKBP 2724		IKBV 3264	
					IK 1620			IKB 2324	IK 2764		IKV 3224	
					IK 1624			IKP 2360; IKBPI 2360	IK 2720		IKF 3510	
					IKS 1620			IKP 2364			IKF 3514	
					IKS 1624			IKP 2320				
					EK 1620			IKP 2324				
					EK 1624			IKS 2330				
								IKS 2334				
								IK 2320				
								IK 2324				
								EK 2320				
								EK 2324				

Gefrierschränke Einbau		IGN 1064			IGN 1664				SIGN 2756		SIGN 3576	94 – 105
		IG 1024			IG 1624						SIGN 3556	
					IGS 1624							
					EG 1624							

Kühlschränke Unterbau			UK 1720	UIKo 1560								106 – 115
			UK 1524	UIKo 1550								
			UK 1414	UIKP 1550								
				UIKP 1554								
				SUIB 1550								
				UIK 1510								
				UIK 1514								

Gefrierschränke Unterbau			UG 1211	SUIGN 1554								116 – 117
				SUIG 1514								

Weinschränke Einbau/Unterbau	WKEgb 582			UWTgb 1682	EWTgb 1683			EWTgb 2383			EWTgb 3583	118 – 135
	WKEgw 582			UWTes 1672	EWTgw 1683			EWTgw 2383			EWTgw 3583	
	WKEes 553			UWKes 1752	EWTdf 1653			EWTdf 2353			EWTdf 3553	

* Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei ist die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße und -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen entnehmen.



Qualität

Seit über 60 Jahren ist Liebherr auf die Herstellung von hochwertigen und innovativen Kühl- und Gefriergeräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns von der Produktkonzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf, innovative Produkte in Spitzenqualität sowie zeitlosem und elegantem Design anzubieten. Dabei realisieren wir konsequent neue Produktideen für die perfekte Frische-Qualität von Lebensmitteln.

Erlebbare Qualität: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Profi-Qualität

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte bietet Liebherr ein breites Programm an Profigeräten für den gewerblichen Einsatz an. Im professionellen Bereich werden besonders hohe Anforderungen an perfekte Lagerung und Frischequalität von Lebensmitteln gestellt. Die Kompetenz, die wir im gewerblichen Bereich über Jahrzehnte aufgebaut haben, können Sie täglich in Ihrem Liebherr-Gerät nutzen.

Getestete Qualität

Damit Sie sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf Ihr Kühlgerät verlassen können, prüfen wir bereits im Entwicklungsstadium alle Komponenten auf ihre langjährige, zuverlässige Funktion. Bevor Komponenten, wie beispielsweise unsere Türscharniere, in die Produktion einfließen, müssen diese mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen, was einer Nutzung von über 15 Jahren entspricht.

Geprüfte Qualität

Jedes Gerät durchläuft vor der Verpackung eine umfassende Qualitätsprüfung. Dabei werden alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten getestet. Zusätzlich findet eine optische Abnahme der Verarbeitungsqualität statt. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

Garantierte Qualität

Für die Betriebsfähigkeit und die Betriebssicherheit Ihres Gerätes leisten wir eine zweijährige Garantie und gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Mit Garantie-Plus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von bis zu 10 Jahren an.





Design

Mit elegantem und zeitlosem Design erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste ästhetische Ansprüche. Die Designqualität unserer Geräte im Innenraum zeigt sich in vielen Details: von der beidseitigen Lichtsäule über die hochwertige Ausstattung der Innentür mit GlassLine bis zu ausziehbaren VarioBoxen und dem praktischen VarioSafe.

Design für jede Nische

Damit Sie ein Kühlschranksleben lang Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir ein breites Programm an Modellen an – mit unterschiedlicher Gestaltung des Innenraums. Darüber hinaus lassen sich alle Einbaugeräte harmonisch in moderne Küchen- und Wohnumfelder integrieren.

Gutes Design für die tägliche Nutzung

Design und Funktionalität gehen bei Liebherr Hand in Hand: Beispielsweise sind in den Schubfächern auf Teleskopschienen die eingelagerten Lebensmittel bequem erreichbar. Und die hochwertigen GlassLine-Abstellflächen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch bis zu 30 kg belastbar und spülmaschinengeeignet.

Licht-Design

Einbaugeräte von Liebherr sind mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet. Beim Öffnen der Türen wird der Innenraum gleichmäßig ausgeleuchtet. LEDs sind langlebig, energiesparend und erzeugen kaum Wärme. Qualitativ hochwertige LEDs sorgen für harmonische Lichtstimmung.

Ausgezeichnetes Design

Für die hohe Designqualität unserer Produkte werden wir regelmäßig mit zahlreichen internationalen und renommierten Designpreisen ausgezeichnet.





Innovation

Viele Ideen, die heute bei Kühl- und Gefriergeräten Standard sind, wurden erstmals von Liebherr realisiert. So zum Beispiel die rundum geschlossenen Gefrierschubfächer, die das Entweichen von Kälte bei der Türöffnung verhindern, die patentierte BioFresh-Technologie oder die komfortable SoftSystem-Schließdämpfung.

Innovative Ideen

Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb haben wir an all unseren Produktionsstandorten modern ausgestattete Entwicklungszentren mit hoch qualifizierten Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, in allen Belangen „best in class“ zu sein. Zum Beispiel sind Liebherr-Geräte dank modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältekreisläufen supersparsam im Energieverbrauch.

Effizienz im Programm

Ein Großteil unserer Geräte befindet sich in den besten Energieeffizienzklassen. Und dass sich Komfort und Energieersparnis nicht ausschließen, zeigen die vielen Geräte, die noch mal 20 % sparsamer sind als der Grenzwert zur Klasse A+++.

Innovation für noch mehr Frische

Moderne Kühl- und Gefriergeräte bieten für nahezu jedes Lebensmittel die ideale Klimazone. Neben dem klassischen Kühlteil bietet Liebherr mit der BioCool-Box

ein feuchtereulierbares Obst- und Gemüsefach an. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse finden ihr Idealklima in den BioFresh-Safes. Und die professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierteil.

Überzeugend bis ins Detail

Bei den mit Touch-Displays ausgestatteten Geräten können alle Funktionen leicht und komfortabel eingestellt werden. Für die individuelle Nutzung des Innenraums sind die GlassLine-Abstellflächen variabel verstellbar. Zur Lagerung von Getränken bieten die Innentür und – je nach Modell – das Flaschenbord oder die variable Flaschenablage eine praktische Lösung. Bei vielen Unterbaugeräten erleichtern ergonomische Ausstattungsdetails wie die LiftUp-Box oder die tiefen Türabsteller nicht nur den Zugriff auf die eingelagerten Lebensmittel, sondern bieten zudem ein großzügiges Platzangebot.

1954

Gründung der Liebherr-Hausgeräte in Deutschland



1971

Erste elektronische Steuerung



1987

»Nie mehr Abtauen« mit NoFrost-Technologie



1993

Umstellung auf FCKW-/FKW-freies Geräteprogramm



1996

Liebherr patentiert die BioFresh-Technologie



2004

Einsatz innovativer LED-Beleuchtung



2006

Vinidor mit regelbaren Temperaturzonen



2006

SoftSystem-Schließdämpfung



2010

DuoCooling – getrennt regelbare Kältekreisläufe



2013

Sparsame Einbaugeräte



2015

TipOpen für die grifflose Küche



2016

BluPerformance: Die neue Dimension der Frische



2016

Supersparsame Einbaugeräte



2018

SmartDevice – Intelligentes Lebensmittelmanagement



2019

Die neue Dimension für Einbaugeräte



Organize your food smarter.

Die digitalen Lösungen von Liebherr erleichtern Ihnen den Alltag: Ob beim Einkaufen, Kochen oder Lagern Ihrer Lebensmittel – mit der SmartDeviceBox von Liebherr geht dies noch leichter von der Hand. Dank unserem großen Sortiment an vernetzbaren Kühl- und Gefriergeräten in Kombination mit der SmartDeviceBox stehen Ihnen alle digitalen Lösungen auf einfache Art zur Verfügung. Mit Hilfe der FridgeCam™ und der SmartDevice-App können Sie jederzeit von unterwegs aus einen Blick in den Kühlschrank werfen. Passend zu den vorhandenen Lebensmitteln schlägt Ihnen die App tolle Rezeptvorschläge vor. SmartDevice von Liebherr – für mehr Komfort in Ihrem Alltag. Unsere digitalen Lösungen im Detail:

SmartHome

Mehr Komfort im Alltag: So lässt sich die Temperatur des Kühlgeräts bereits von unterwegs aus an die Bedürfnisse Ihrer Lebensmittel anpassen. Bequeme Sprachsteuerung über Alexa oder ganz individuelle Einstellungen über IFTTT sind dank unserer digitalen Lösungen ebenfalls möglich.

SmartShopping

Mit der FridgeCam™ wissen Sie jederzeit, welche Lebensmittel sich noch im Kühlschrank befinden. Über die SmartDevice-App wird die digitale Einkaufsliste dann mit den vorhandenen Vorräten abgeglichen. So werden Doppelkäufe vermieden und Lebensmittelverschwendung vorgebeugt.

SmartCooking

Dank der Schritt-für-Schritt Anleitung in der SmartDevice-App gelangen Ihre Menüs im Handumdrehen. In Zukunft schlägt die App passend zum Lebensmittelvorrat sogar automatisch leckere Rezepte vor und die fehlenden Zutaten können mit nur einem Klick auf Ihre Einkaufsliste gesetzt werden. Nie war Kochen einfacher!



Informationen zur Verfügbarkeit unserer digitalen Lösungen erhalten Sie online.



Mehr Informationen unter smartdevice.liebherr.com





Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop:
home.liebherr.com/shop/de/deu

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale, vom Gefriertablett bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.



GarantiePlus

Damit Sie auch nach Ablauf der zwei-jährigen Herstellergarantie viel Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir Ihnen mit GarantiePlus die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von wahlweise 2+3 oder 2+8 Jahren. Schützen Sie sich vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie von Inklusivleistungen.



Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer präzisen Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihr appetitliches Aussehen und ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Deutliche längere Haltbarkeit

Zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten ist die trockene Umgebung im DrySafe ideal.

Unverpacktes Obst und Gemüse bewahrt die natürliche Feuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe noch besser und bleibt länger frisch. Möglich wird dies durch die Einstellung für hohe Luftfeuchtigkeit. Denn je höher die Luftfeuchtigkeit der Lagerumgebung, desto weniger Flüssigkeit verlieren Lebensmittel. Dies hält Obst und Gemüse frisch und knackig. Durch Einstellung auf geringe Luftfeuchtigkeit kann der Fruit & Vegetable-Safe auch als zusätzlicher DrySafe genutzt werden.

Weniger Verpackung - gut für die Umwelt

Es wird immer mehr Verpackungsmüll produziert. Das schadet unserer Umwelt. Auch unter diesem Aspekt wurde der Fruit & Vegetable-Safe entwickelt: Obst und Gemüse lagert hier unverpackt am besten und bleibt gleichzeitig länger frisch. So steht dem Einkauf auf dem Wochenmarkt oder im verpackungsfreien Supermarkt nichts mehr im Weg. Das praktische FlexSystem (modellabhängig) unterstützt die saubere Trennung und übersichtliche Sortierung.



Genauere Informationen zu Haltbarkeit, Vitaminen und Inhaltsstoffen finden Sie im BioFresh-Special, in der BioFresh-App oder über diesen QR-Code auf biofresh.liebherr.com

LED – Highlights im Innenraum

Kennzeichnend für die Premium-Reihe mit BioFresh sind hochwertige LED-Lichtsäulen, je nach Modell ein- oder beidseitig, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das softe Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Bei Premium-Modellen mit BioFresh sind LEDs in die Trennplatte integriert und beleuchten so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.



Gefrierteilbeleuchtung bei Kühl-Gefrierkombinationen der Premium-Reihe: Über den Gefrierschubladen ist eine LED-Lichtleiste positioniert, die eine Beleuchtung der ausgezogenen Schubfächer und damit bessere Einsicht über die eingelagerten Lebensmittel gewährleistet.

Superkomfortabler, flexibler Innenraum

Durch die besondere Konstruktion des Innenraums sind die Wände bei allen Geräten von Liebherr besonders reinigungs-
freundlich. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible
Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewähr-
leisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums. Bei aus-
gewählten Premium BioFresh-Modellen bietet der VarioSafe
den optimalen Platz für kleinere Lebensmittel sowie Packungen,
Tuben und Gläser.



Die zwei ausziehbaren VarioBoxen
erleichtern die Sortierung und Lagerung
von kleinteiligen Lebensmitteln und
ermöglichen eine gute Übersicht.



Die teilbare und unterschiebbare Glas-
platte sorgt für noch mehr Flexibilität bei
der Aufbewahrung von Lebensmitteln
und hohen Gefäßen.



Die hochwertige GlassLine-Ausstattung
für die Innentür beinhaltet satinierte
Glasböden aus Sicherheitsglas und
einen verstellbaren Flaschenhalter. Für
die individuell passende Nutzung sind
die Innentür-Absteller auf unterschiedliche
Höhen einsetzbar.

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes Frische-Center aus Kühl-Gefrierkombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperschrank (EWTdf 1653) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650). Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör erhältlich.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side by Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0°C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.



Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.




Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064



IG 1024
IGN 1064



IG 1624
IGS 1624
EG 1624
IGN 1664




Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei S-Unterbaumodellen die beidseitige Platzierung von Geräten, bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm sogar in beliebiger Nischenhöhe.




Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553




Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650



Kühl-Gefrierkombinationen



Unsere Kühl-Gefrierkombinationen im Überblick

Die verschiedenen Liebherr-Einbaugeräte bieten eine ideale Lösung für jeden Anspruch und jeden Bedarf. Sie können sich bei unseren Kombinationen beispielsweise zwischen Innovationen wie BioFresh und BioCool oder NoFrost und SmartFrost entscheiden. Wenn Sie Ihre grundsätzliche Auswahl getroffen haben, stehen Ihnen Geräte für die unterschiedlichen Nischengrößen und in verschiedenen Ausstattungen zur Verfügung.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.

Bio Fresh

No Frost



ICBN 3376

ab Seite 39

Bio Fresh

Smart Frost



ICBP 3266

ab Seite 43

Bio Cool

No Frost



ION 3386

ab Seite 47

Bio Cool

Smart Frost



ICP 2924

ab Seite 49

Qualität bis ins Detail



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine**-Ausstattung aus Sicherheitsglas. Die Abstellflächen aus satiniertem Glas mit hochwertigen Edelstahlleisten sind kratzfest und leicht zu reinigen. Besondere Flexibilität bietet die teil- und unterschiebbare Glasplatte. Im **VarioSafe** finden kleinteilige Lebensmittel viel Platz.



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Side
by
Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Bio
Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Duo
Cooling

Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Bio Cool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie ab der 122er Nische auf leichtläufigen Rollen gelagert.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühl- und Gefrierteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



Ice Maker

Mit dem **IceMaker für Festwasseranschluß** stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die zwei Schubfächer nehmen für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub. Bei mangelnder Wasserqualität oder fehlendem Wasseranschluß bietet der ICN 3386 den **IceMaker mit Wassertank**. Mit 1,2 l Fassungsvermögen und praktischem Griff lässt sich der Wassertank leicht entnehmen und befüllen.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.



Die große **Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Soft Telescopic

BioFresh-Safes auf leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen sind mit **SoftTelescopic** ausgestattet. Der Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung macht die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Integrierbare Kühl-Gefrierkombination



203

91

ECBN 6256 PremiumPlus



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 322 / 0,881 kWh
Nutzinhalt gesamt: 471 l (Kühlteil: 357 l / davon BioFresh-Teil: 68 l / Gefrierteil: 114 l)
Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, SuperCool
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung



Die beidseitig integrierten **LED-Lichtsäulen**, gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das softe Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



ECBN 5066



Mit dem **IceMaker** für Festwasseranschluß stehen Eiskwürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiskwürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiskwürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Die **Schubfächer auf Teleskopauszügen** sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



ECBN 5066 PremiumPlus **Bio Fresh** **No Frost** **A++** **Duo Cooling** **Ice Maker** **ECBN 5066 Variante -001** mit Rechtsanschlag **ECBN 5066 Variante -617** mit Linksanschlag

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 287 / 0,785 kWh
Nutzzinhalt gesamt: 379 l (Kühlteil: 276 l / davon BioFresh-Teil: 57 l / Gefrierfachteil: 103 l)
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 203,2-207,2 / 76,2 / mind. 61,0
Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierfachteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm akustisch	Gefrierfachteil **** · 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" · Eiskwürfelproduktion in 24 h: 1,0 kg · Eiskwürfelvorrat: 2,7 kg · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 30 h · Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar	Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten · Türanschlag: nach Variante wahlweise rechts oder links fest · Wechselbare Türdichtung

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ICBN 3376

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178

ICBN 3386 Premium	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät							
Energieeffizienzklasse: <A++							
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,633 kWh							
Nutzinhalt gesamt: 233 l (Kühlteil: 176 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)							
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)							
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)							
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0							

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm akustisch	Gefrierteil ★★★★★ · 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" · Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg · Eiswürfelvorrat: 1,0 kg · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 14 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem	Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar Auch erhältlich als ICBNi 3386 inkl. SmartDeviceBox

ICBN 3376 Premium	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät						
Energieeffizienzklasse: <A++						
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 236 / 0,644 kWh						
Nutzinhalt gesamt: 238 l (Kühlteil: 176 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 62 l)						
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)						
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)						
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm akustisch	Gefrierteil ★★★★★ · 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace · Eiswürfelschale mit Deckel · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 15 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem	Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar Auch erhältlich als ICBNi 3376 inkl. SmartDeviceBox

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178



ICBN 3324 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A ⁺⁺				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,643 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 237 l (Kühlteil: 175 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 62 l)				
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)				
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung • MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik • Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil • SuperCool-Automatik • SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert • Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch • Türalarm akustisch	Gefrierteil ★★★★★ • 3 Schubfächer, VarioSpace • Eiskwürfelschale mit Deckel • Lagerzeit bei Störung: 15 h • Gefriervermögen in 24 h: 10 kg • Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioFresh-Teil • PowerCooling • Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller • 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar • LED-Beleuchtung • 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar	
Ausstattungs Vorteile • Höhenverstellbare Stellfüße vorne • Türanschlag rechts, wechselbar	

ICBP 3266 Premium	Bio Fresh	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät						
Energieeffizienzklasse: <A ⁺⁺⁺						
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh						
Nutzinhalt gesamt: 261 l (Kühlteil: 204 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)						
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)						
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)						
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						

Steuerung • MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik • Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil • SuperCool-Automatik • SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert • Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch • Türalarm akustisch	Gefrierteil ★★★★★ • 2 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace • Eiskwürfelschale mit Deckel • LED-Beleuchtung • Lagerzeit bei Störung: 27 h • Gefriervermögen in 24 h: 10 kg • 2 Kälteakkus • Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioFresh-Teil • PowerCooling • Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose • 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar • VarioSafe • Variable Flaschenablage • LED-Lichtsäule beidseitig • LED-BioFresh-Beleuchtung • 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem	
Ausstattungs Vorteile • Höhenverstellbare Stellfüße vorne • Türanschlag rechts, wechselbar	



ICBP 3266

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178



178



178

ICBS 3324 Comfort	Bio Fresh	Smart Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A ⁺⁺				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 240 / 0,655 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 255 l (Kühlteil: 175 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 80 l)				
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)				
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0				

ICBS 3224 Comfort	Bio Fresh	Smart Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A ⁺⁺				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 232 / 0,635 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 261 l (Kühlteil: 204 l / davon BioFresh-Teil: 67 l / Gefrierteil: 57 l)				
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)				
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0				

ICNP 3366 Premium	Bio Cool	No Frost	A ⁺⁺⁺	Duo Cooling	Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse: <A ⁺⁺⁺					
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 153 / 0,418 kWh					
Nutzinhalt gesamt: 255 l (Kühlteil: 193 l / Gefrierteil: 62 l)					
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)					
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)					
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0					

ICN 3386 Premium	Bio Cool	No Frost	A ⁺⁺	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät						
Energieeffizienzklasse: <A ⁺⁺						
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 225 / 0,615 kWh						
Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil: 191 l / Gefrierteil: 57 l)						
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)						
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)						
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch	Gefrierteil ★★★★★ · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar	Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch	Gefrierteil ★★★★★ · 2 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar	Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm akustisch	Gefrierteil ★★★★★ · 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace · Eiswürfelschale mit Deckel · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 20 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioCool-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · LED-Lichtsäule links · 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung	Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, mengen-gesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm akustisch	Gefrierteil ★★★★★ · 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace · IceMaker mit Wassertank · Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg · Eiswürfelvorrat: 1,0 kg · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 14 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas
Kühl- und BioCool-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · LED-Lichtsäule links · 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung	Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178



178



178

ICN 3314

Comfort

Bio Cool

No Frost

A++

Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICNS 3324

Comfort

Bio Cool

No Frost

A++

Duo Cooling

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICUN 3324

Comfort

Bio Cool

No Frost

A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 230 / 0,630 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 62 l)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICUS 3324

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 224 / 0,611 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierteil: 80 l)

Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 15 h

· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 15 h

· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 20 h

· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 4 GlassLine-Abstellflächen

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierteil

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Lagerzeit bei Störung: 22 h

· Gefriervermögen in 24 h: 6 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



178



178



178



178

ICP 3334

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A+++
-20%

Duo Cooling

Silent

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 125 / 0,342 kWh

Nutzzinhalten: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierfach: 80 l)

Geräusch-Schallleistung: 31 dB(A) Silent

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaß in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICP 3324

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A+++

Duo Cooling

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 156 / 0,427 kWh

Nutzzinhalten: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierfach: 80 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaß in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICS 3334

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A++

Duo Cooling

Schleppfach / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 235 / 0,642 kWh

Nutzzinhalten: 274 l (Kühlteil: 194 l / Gefrierfach: 80 l)

Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaß in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

ICS 3234

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A++

Duo Cooling

Schleppfach / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 228 / 0,622 kWh

Nutzzinhalten: 281 l (Kühlteil: 224 l / Gefrierfach: 57 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaß in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierfach

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierfach **❄️❄️❄️❄️**

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 23 h

· Gefriervermögen in 24 h: 14 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierfach

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierfach **❄️❄️❄️❄️**

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 23 h

· Gefriervermögen in 24 h: 14 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierfach

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierfach **❄️❄️❄️❄️**

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 22 h

· Gefriervermögen in 24 h: 14 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierfach

· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

· PowerCooling

· Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller

· 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar

· LED-Beleuchtung

· 1 BioCool-Box, auf Rollen

Gefrierfach **❄️❄️❄️❄️**

· 2 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· Lagerzeit bei Störung: 22 h

· Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne

· Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



158



158

ICP 2924 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++	Duo Cooling
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 142 / 0,387 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 241 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 57 l)				
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil · SuperCool-Automatik · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Gefrierteil ★★★★★ · 2 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 23 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

ICUS 2924 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A++
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse: <A++			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 203 / 0,556 kWh			
Nutzinhalt gesamt: 241 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 57 l)			
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)			
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0			

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Gefrierteil ★★★★★ · 2 Schubfächer, VarioSpace · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 6 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



Über dem Kühlteil platziert bietet das große **4-Sterne-Gefrierteil** des ICTS 2231 viel Platz, um frische Lebensmittel vitamin- und mineralstoffschonend einzufrieren und langfristig zu lagern. Die Ablage aus Sicherheitsglas erleichtert die Übersicht und den Zugriff.



Das praktische **Flaschenbord** im ICTS 2231 bietet eine formschöne und platzsparende Lösung für die Lagerung von Getränkeflaschen. Für andere Modelle auch als Zubehör erhältlich.



122

ICTS 2231 Comfort	Bio Cool	A++
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 184 / 0,502 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 198 l (Kühlteil: 155 l / Gefrierteil: 43 l)		
Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)		
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,5 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Flaschenbord · Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Gefrierteil ★★★★★ · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 18 h · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlschränke



Side by Side

Kühlschränke lassen sich perfekt mit weiteren Kühl- und Gefriergeräten sowie Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren, so wie hier ein BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560) mit einem Gefrierschrank (SIGN 3576). Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Unsere Kühlschränke im Überblick

Liebherr-Kühlschränke zeichnen sich durch überzeugende Frische-Technologie aus. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gemüsefach über BioCool mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit bis hin zu BioFresh für extralange Frische. Ob Kühlschrank mit oder ohne Gefrierfach, integrierbar oder dekorförmig, Schlepptür oder Festtür: Das breite Liebherr-Sortiment bietet dabei für jeden Anspruch und Bedarf das richtige Gerät.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.



IKBP 2964

ab Seite 64



IKP 2360

ab Seite 73

Qualität bis ins Detail



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Der **VarioSafe** bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann auf mehreren Höhenpositionen der beidseitigen Lichtsäule platziert werden. Für höhere Befüllung innerhalb des VarioSafes ist bei Bedarf auch eine zweite Einschubhöhe verfügbar.



Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.



Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchstark und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Die zwei **ausziehbaren Varioboxen** erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Der Auszugsstopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen.



**Soft
Telescopic**

BioFresh-Safes auf leichtgängigen Teleskop-Vollauszügen sind mit **SoftTelescopic** ausgestattet. Der Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung macht die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



**Soft
System**

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem des BioFresh-Safes zu platzieren.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Im **4-Sterne-Gefrierfach** lassen sich frische Lebensmittel schonend einfrieren und langfristig lagern. Für eine bessere Übersicht und einfachen Zugriff lässt sich das Gefrierfach mit dem Tragrost komfortabel in zwei Bereiche teilen.



BioCool

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil, um die Frische von Obst und Gemüse zu erhalten. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie bei allen Premium-Modellen auf hochwertigen Teleskopschienen oder bei Comfort-Modellen ab der 122er Nische auf leichtläufigen Rollen gelagert.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Integrierbare Kühlschränke



178



178



178



178

IKBP 3560

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh

Nutzhalt gesamt: 301 l (Kühlteil: 301 l / davon BioFresh-Teil: 90 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

IKBP 3564

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh

Nutzhalt gesamt: 284 l (Kühlteil: 257 l / davon BioFresh-Teil: 90 l / Gefrierteil: 27 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

IKBP 3520

Comfort

Bio Fresh

A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 89 / 0,242 kWh

Nutzhalt gesamt: 301 l (Kühlteil: 301 l / davon BioFresh-Teil: 90 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

IKBP 3524

Comfort

Bio Fresh

A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,438 kWh

Nutzhalt gesamt: 284 l (Kühlteil: 257 l / davon BioFresh-Teil: 90 l / Gefrierteil: 27 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem

Gefrierteil

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Auch erhältlich als

IKBPi 3564 inkl. SmartDeviceBox

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierteil

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Bei **separat regelbarer Temperatur** von +6 °C bis +14 °C können auch Getränke, Konfitüre, Senf und Co. bestens gelagert werden.



Das **Kellerfach** als Speisekammer-Ersatz ist ideal für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln.

Integrierbares Vorratzzentrum




178



178

IKBV 3264 Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 204 / 0,558 kWh
Nutzinhalt gesamt: 256 l (Kühlteil: 240 l / davon BioFresh-Teil: 66 l / davon Kellerfach: 84 l / Gefrierteil: 16 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil & Kellerfach
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar, 1 FlexSystem

Kellerteil

- Auszugswagen, mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar +6°C bis +14°C
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ❄❄❄❄

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKV 3224 Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 194 / 0,530 kWh
Nutzinhalt gesamt: 279 l (Kühlteil: 252 l / davon Kellerfach: 92 l / Gefrierteil: 27 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Drehregler
- LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioCool-Boxen

Kellerteil

- Auszugswagen, mit Vollauszug
- Kellerfachtemperatur ca. +5°C über Kühlteiltemperatur
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ❄❄❄❄

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühlschränke



178



178

IKF 3510 Comfort	A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse: <A++	
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 117 / 0,319 kWh	
Nutzinhalt gesamt: 325 l (Kühlteil: 325 l)	
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)	
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühlteil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen · 2 entnehmbare Flaschenkörbe · 2 Obst-/Gemüsefächer, auf Teleskopauszügen
Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKF 3514 Comfort	A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse: <A++	
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 214 / 0,584 kWh	
Nutzinhalt gesamt: 306 l (Kühlteil: 279 l / Gefrierteil: 27 l)	
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)	
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühlteil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen · 2 entnehmbare Flaschenkörbe · 2 Obst-/Gemüsefächer, auf Teleskopauszügen
Gefrierteil **** · Lagerzeit bei Störung: 17 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



Auf dem Auszugsbord bieten zwei herausnehmbare **Flaschenkörbe** viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Flaschenhalter geben sicheren Halt.



Ohne die Flaschenkörbe bietet das **Auszugsbord** Platz für eine handelsübliche Getränkekiste. Durch leichtlaufende Teleskopauszüge wird der große Vorrat an gekühlten Getränken einfach zugänglich.


Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühlschränke



IKBP 2964 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 150 / 0,409 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil: 221 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 27 l)				
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Gefrierteil ***** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 17 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



IKBP 2770 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,182 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)				
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



IKBP 2760 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)				
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0				


Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



IKBP 2764 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 20 l)				
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Gefrierteil ***** · Lagerzeit bei Störung: 14 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IKBP 2720

Comfort

Bio Fresh

A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 83 / 0,226 kWh
Nutzzinhalt gesamt: 230 l (Kühlteil: 230 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

IKBP 2724

Comfort

Bio Fresh

A+++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 140 / 0,382 kWh
Nutzzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 20 l)
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

IK 2764

Premium

Bio Cool

A++

Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 187 / 0,512 kWh
Nutzzinhalt gesamt: 235 l (Kühlteil: 215 l / Gefrierteil: 20 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

IK 2720

Comfort

Bio Cool

A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 109 / 0,297 kWh
Nutzzinhalt gesamt: 252 l (Kühlteil: 252 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtsäule links
- 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung


- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

Kühl- und BioCool-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 7 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 BioCool-Box, auf Rollen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



Die zwei **ausziehbaren VarioBoxen** erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Der Auszugsstopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen.

IKBP 2370 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 64 / 0,175 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)				
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar
Auch erhältlich als IKBPI 2370 inkl. SmartDeviceBox



Die **LED BioFresh-Beleuchtung** ist in die Trennplatte integriert und beleuchtet so die ausgezogenen BioFresh-Safes gleichmäßig und hell, direkt von oben.



IKBP 2360 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)				
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2364 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: A+++				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh				
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 165 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 16 l)				
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)				
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · Variable Flaschenablage · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs-vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



IKBP 2320 Comfort	Bio Fresh	A+++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A+++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 80 / 0,219 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)		
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKBP 2324 Comfort	Bio Fresh	A+++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A+++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,355 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 165 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKB 2320 Comfort	Bio Fresh	A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 121 / 0,329 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 196 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)		
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKB 2324 Comfort	Bio Fresh	Smart Frost	A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse: <A++			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 189 / 0,517 kWh			
Nutzinhalt gesamt: 182 l (Kühlteil: 166 l / davon BioFresh-Teil: 59 l / Gefrierteil: 16 l)			
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)			
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0			

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IKP 2360 Premium Bio Cool A+++ Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät Energieeffizienzklasse: <A+++ Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh Nutzzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 216 l) Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A) Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C) Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioCool-Teil · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · Flaschenbord · LED-Lichtsäule links · 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar
Auch erhältlich als IKPi 2360 inkl.SmartDeviceBox

IKP 2364 Premium Bio Cool A+++ Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät Energieeffizienzklasse: <A+++ Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh Nutzzinhalt gesamt: 200 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 16 l) Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A) Klimaklasse: T (von +16°C bis +43°C) Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0


Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioCool-Teil · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · LED-Lichtsäule links · 1 BioCool-Box, auf Teleskopauszügen, mit LED-Beleuchtung
Gefrierteil ❄❄❄❄ · Eiswaürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 2320 Comfort Bio Cool A+++
Festtür / integrierbares Einbaugerät Energieeffizienzklasse: <A+++ Energieverbrauch Jahr / 24 h: 70 / 0,190 kWh Nutzzinhalt gesamt: 216 l (Kühlteil: 216 l) Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A) Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C) Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 2324 Comfort Bio Cool A+++
Festtür / integrierbares Einbaugerät Energieeffizienzklasse: <A+++ Energieverbrauch Jahr / 24 h: 120 / 0,328 kWh Nutzzinhalt gesamt: 200 l (Kühlteil: 184 l / Gefrierteil: 16 l) Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A) Klimaklasse: T (von +16°C bis +43°C) Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Gefrierteil ❄❄❄❄ · Eiswaürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



IKS 2330 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)		
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKS 2334 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)		
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IK 2320 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)		
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IK 2324 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)		
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



122



122

EK 2320 Comfort	Bio Cool	A++
Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: < A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 105 / 0,286 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 217 l (Kühlteil: 217 l)		
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0		


Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

EK 2324 Comfort	Bio Cool	A++
Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: < A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 201 l (Kühlteil: 185 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)		
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 BioCool-Box, auf Rollen
Gefrierteil **** · Eisdürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.





IKB 1920 Comfort	Bio Fresh	A⁺⁺
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 116 / 0,317 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 157 l (Kühlteil: 157 l / davon BioFresh-Teil: 59 l)		
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioFresh-Safes auf Telekopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 1960 Premium	Bio Cool	A⁺⁺⁺	Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺⁺			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 67 / 0,183 kWh			
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 181 l)			
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)			
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0			

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioCool-Teil · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · VarioSafe · LED-Lichtsäule links · 2 BioCool-Boxen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IK 1964 Premium	Bio Cool	A⁺⁺	Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät			
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh			
Nutzinhalt gesamt: 165 l (Kühlteil: 149 l / Gefrierteil: 16 l)			
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)			
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)			
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0			

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik · Türalarm akustisch
Kühl- und BioCool-Teil · Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Lichtsäule links · 2 BioCool-Boxen
Gefrierteil *** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IK 1920 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 181 l (Kühlteil: 181 l)		
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar



Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650) unten, Kühlschrank (IKP 1660) oben.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf Seiten 24-27.

Integrierbarer Vollraum-BioFresh-Kühlschrank



Alle BioFresh-Safes können mittels präziser **Tasten-Elektronik** wahlweise auf »Dry« für trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder »Hydro« für feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse eingestellt werden.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Side
by
Side

88

SIBP 1650
Premium

Bio
Fresh

A+++

Soft
System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: **A+++**

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 73 / 0,198 kWh

Nutzhalt gesamt: 84 l (Kühlteil: 84 l / davon BioFresh-Teil: 84 l)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm akustisch

BioFresh-Teil

- PowerCooling
- 4 BioFresh-Safes, davon 3 auf Rollen, 1 FlexSystem
- Wahlweise auf Dry- oder Hydro einstellbar

Ausstattungs Vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.




Side
by
Side


Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660) oben,
Gefrierschrank (IGN 1664) unten.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf Seiten 24-27.

Integrierbare Kühlschränke



88



88

IKP 1660 Premium

Bio
Cool

A+++

Soft
System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh

Nutzhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)

Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 1664 Premium

Bio
Cool

A+++

Soft
System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh

Nutzhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)

Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)

Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch

Kühl- und BioCool-Teil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Lichtsäule links
- 2 BioCool-Boxen

Gefrierteil ****

- Eiwürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IKP 1620 Comfort	Bio Cool	A+++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A+++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 65 / 0,177 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)		
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IKP 1624 Comfort	Bio Cool	A+++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A+++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 101 / 0,275 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)		
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IK 1620 Comfort	Bio Cool	A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)		
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

IK 1624 Comfort	Bio Cool	A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)		
Klimaklasse: ST (von +16°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Kühlschränke



88



88

IKS 1620 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Schlepptür / integrierbares Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)		
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Dekorfähige Kühlschränke



88



88

EK 1620 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 98 / 0,266 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 151 l (Kühlteil: 151 l)		
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

EK 1624 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät		
Energieeffizienzklasse: <A⁺⁺		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 151 / 0,413 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 134 l (Kühlteil: 118 l / Gefrierteil: 16 l)		
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)		
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0		

Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · SuperCool-Automatik
Kühl- und BioCool-Teil · Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller · 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 2 BioCool-Boxen
Gefrierteil **** · Eiswürfelschale mit Deckel · Lagerzeit bei Störung: 13 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag rechts, wechselbar

Gefrierschränke

SIGN 3576

**Side
by
Side**

Alle Gefrierschränke mit Nischenhöhe 140 und 178 cm lassen sich seitlich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.

Qualität bis ins Detail



Die auf Rollen geführten, extra hohen **Gefrierschubfächer** lassen sich bei voller Beladung komfortabel ausziehen. Die Fächer gewährleisten durch das transparente Design eine hervorragende Übersicht und können leicht entnommen und gereinigt werden.



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Die große **Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Die **LED-Beleuchtung** ist platzsparend über den Schubladen positioniert. Sie sorgt für beste Warenübersicht, ist energiesparend und langlebig.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß – passend zur Innentür – dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Belastung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Türe automatisch geschlossen.



Bei allen Gefrierschränken mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunterliegenden **Ablagen aus Sicherheitsglas** komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum.



Bei **FrostSafe** sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleisten optimalen Überblick über das Gefriergut.




Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die Schubfächer auf **Teleskopauszügen** sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Integrierbare Gefrierschränke



SIGN 3576
Premium

No Frost

A++

LED

Ice Maker

Soft System

Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 241 / 0,660 kWh

Nutzzinhalten insgesamt: 209 l (Gefrierfachteil: 209 l)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

SIGN 3556
Premium

No Frost

A++

LED

Soft System

Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 244 / 0,668 kWh

Nutzzinhalten insgesamt: 213 l (Gefrierfachteil: 213 l)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

SIGN 2756
Premium

No Frost

A++

LED

Soft System

Teleskop-Auszüge

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 207 / 0,567 kWh

Nutzzinhalten insgesamt: 157 l (Gefrierfachteil: 157 l)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierfachteil ****

- 9 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierfachteil ****

- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierfachteil ****

- 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar



SIGN 2756



Side by Side

Alle Gefrierschränke mit Nischenhöhe 140 und 178 cm lassen sich seitlich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.



Integrierbare Gefrierschränke



Side
by
Side

88



Side
by
Side

88

IGN 1664
Premium

No Frost

A++

Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,435 kWh
Nutzinhalt gesamt: 84 l (Gefrierteil: 84 l)
Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4 Schubfächer, davon 3 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

IG 1624
Comfort

Smart Frost

A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh
Nutzinhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)
Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Side
by
Side

Die Gefrierschränke mit Nischenhöhe 72 und 88 cm lassen sich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen darüber zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren, z.B. Gefrierschrank (IGN 1664) unten und Kühlschrank (IKP 1660) oben.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seite 24-27.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IGS 1624

Comfort

Smart Frost

A++

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh

Nutzhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)

Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0

EG 1624

Comfort

Smart Frost

A++

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 159 / 0,434 kWh

Nutzhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)

Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0

IGN 1064

Premium

No Frost

A++

Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 146 / 0,398 kWh

Nutzhalt gesamt: 63 l (Gefrierteil: 63 l)

Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0

IG 1024

Comfort

Smart Frost

A++

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,393 kWh

Nutzhalt gesamt: 73 l (Gefrierteil: 73 l)

Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

Unterbaugeräte

UKo 1550



UIKo 1560
(mit Flaschenkörben als
optionales Zubehör)



LiftUp
Box

Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Dabei ist sie ergonomisch angebracht, leicht zu entnehmen und kann mit bis zu 4 kg beladen werden. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.



Bei einem größeren Platzbedarf für Getränke, können herausnehmbare **Flaschenkörbe** (optionales Zubehör) eingesetzt werden*. Sie bieten viel Platz für Flaschen (bis 1,5 L) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Halterungen ergeben einen sicheren Halt für die Flaschen.
*Im Tausch gegen eine ausziehbare Abstellfläche.

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke
mit Auszugswagen



82-88



82-88

UIKo 1560 Premium	A++	Soft Telescopic	LiftUp Box
Festtür / integrierbares Unterbaugerät			
Energieeffizienzklasse: A++			
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 91 / 0,249 kWh			
Nutzinhalt gesamt: 124 l (Kühlteil: 124 l)			
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)			
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0			

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm optisch und akustisch
Kühlteil
· Butterdose
· 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, mit variablem Eierabsteller
· Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
· LED-Deckenbeleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
· LiftUp-Box
Ausstattungs-vorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Auszugswagen mit Vollauszug

UIKo 1550 Premium	A++	Soft Telescopic
Festtür / integrierbares Unterbaugerät		
Energieeffizienzklasse: A++		
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 91 / 0,249 kWh		
Nutzinhalt gesamt: 124 l (Kühlteil: 124 l)		
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)		
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)		
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0		

Steuerung
· MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
· Türalarm optisch und akustisch
Kühlteil
· Butterdose
· 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, mit variablem Eierabsteller
· Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
· LED-Deckenbeleuchtung
· 1 großes Obst-/Gemüsefach
Ausstattungs-vorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
· Auszugswagen mit Vollauszug

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke



82-88



82-88

UIKP 1550

Premium

A+++

Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 62 / 0,168 kWh
Nutzhalt gesamt: 136 l (Kühlteil: 136 l)
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde, extratief, mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UIKP 1554

Premium

A+++

Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Nutzhalt gesamt: 119 l (Kühlteil: 104 l / Gefrierteil: 15 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde, extratief, mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

Gefrierteil ❄❄❄❄

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



UIKP 1550



Die **tiefen Absteller** bieten besonders viel Platz für Lebensmittel. Speziell bei Unterbaugeräten erleichtern sie damit den Überblick und Zugriff und bieten somit einen großen ergonomischen Vorteil. Die praktische Schubbox ist darüber hinaus ideal für die Aufbewahrung von kleinteiligen Lebensmitteln.



Side by Side

UIKP 1550 (bzw. UIK 1510) ist geeignet für die **Side-by-Side-Kombination** mit dem Unterbau-Gefrierschrank SUIGN1554 (bzw. SUIG1514) und/oder dem Vollraum-BioFresh Unterbaukühlschrank SUIB1550.



SUIB 1550

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke



Side
by
Side

82-88




82-88



82-88

SUIB 1550
Premium



Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A+++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 71 / 0,194 kWh
Nutzzinhalte gesamt: 80 l (Kühlteil: 80 l / davon BioFresh-Teil: 80 l)
Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch

BioFresh-Teil

- 2 GlassLine-Abstellflächen
- 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
- Wahlweise auf Dry- oder Hydro einstellbar
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter, in Bodennische

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UIK 1510
Comfort



Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 92 / 0,252 kWh
Nutzzinhalte gesamt: 136 l (Kühlteil: 136 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UIK 1514
Comfort



Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 138 / 0,378 kWh
Nutzzinhalte gesamt: 119 l (Kühlteil: 104 l / Gefrierfachteil: 15 l)
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Türalarm optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierfach **4 Sterne**

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar


Die in der **Bodennische eingesetzte Schale** ermöglicht es den unteren Platz im Gerät optimal zu nutzen. Sie kann leicht entnommen werden und bietet mit ca. 4 Liter Nutzzinhalte ausreichend Platz für kleinere Waren.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



UK 1720

Dekorfähige Unterbau-Kühlschränke



UK 1720 Comfort	A⁺
Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse: <A ⁺	
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 118 / 0,321 kWh	
Nutzinhalt gesamt: 150 l (Kühlteil: 150 l)	
Geräusch-Schallleistung: 33 dB(A)	
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0	

Steuerung Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil - Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar - LED-Beleuchtung 2 Obst-/Gemüsefächer
Ausstattungs Vorteile - Höhenverstellbare Stellfüße vorne - Türanschlag rechts, wechselbar

UK 1524 Comfort	A⁺
Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse: <A ⁺	
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 176 / 0,481 kWh	
Nutzinhalt gesamt: 132 l (Kühlteil: 116 l / Gefrierteil: 16 l)	
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)	
Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0	

Steuerung Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil - Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar - LED-Beleuchtung 2 Obst-/Gemüsefächer
Gefrierteil ST*** - Eiswürfelschale - Lagerzeit bei Störung: 12 h - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile - Höhenverstellbare Stellfüße vorne - Türanschlag rechts, wechselbar

UK 1414 Comfort	A⁺
Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse: <A ⁺	
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 174 / 0,476 kWh	
Nutzinhalt gesamt: 105 l (Kühlteil: 92 l / Gefrierteil: 13 l)	
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)	
Klimaklasse: N (von +16°C bis +32°C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 50 / mind. 57,0	

Steuerung Elektronische Steuerung im Innenraum, Drehregler
Kühlteil - Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar - LED-Beleuchtung 1 großes Obst-/Gemüsefach
Gefrierteil ST*** - Eiswürfelschale - Lagerzeit bei Störung: 12 h - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
Ausstattungs Vorteile - Höhenverstellbare Stellfüße vorne - Türanschlag rechts, wechselbar



UK 1720 und UG 1211
Der Kühlschrank muss links stehen.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SUIGN 1554

Unterbau-Gefrierschränke



Side
by
Side

82-88



Side
by
Side

82-88



82

SUIGN 1554
Premium

No Frost

A++

Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,403 kWh

Nutzhalt gesamt: 79 l (Gefrierteil: 79 l)

Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter, in Bodennische

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

SUIG 1514
Comfort

Smart Frost

A++

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A++

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 148 / 0,403 kWh

Nutzhalt gesamt: 95 l (Gefrierteil: 95 l)

Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-88 / 60 / mind. 55,0

Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

UG 1211
Comfort

Smart Frost

A+

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A+

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 186 / 0,508 kWh

Nutzhalt gesamt: 100 l (Gefrierteil: 100 l)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 / 60 / mind. 57,0

Steuerung

- Mechanische Steuerung hinter der Tür, Drehregler

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar

SUIGN 1554 (bzw. SUIG 1514) ist geeignet für die **Side-by-Side-Kombination** mit dem Unterbau-Kühlschrank UIKP 1550 (bzw. UIK 1510) und/oder dem Vollraum-BioFresh Unterbaukühlschrank SUIB 1550.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Weinschränke im Überblick

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



Vinidor-Reihe

Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5 °C bis +20 °C einstellen lassen. So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißweine in der optimalen Genuss Temperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.

ab Seite 124

+5 °C bis +20 °C



Weinklimaschränke

Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder größere Weinorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

ab Seite 132

Side by Side

Weinschränke lassen sich perfekt mit weiteren Weinschränken oder Kühl- und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen kombinieren. Wie hier z.B. ein Weintemperierschrank (EWTdf 3553) mit einem Gefrierschrank (SIGN 3576) und einem BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560). Alle mit Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör. Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 24-27.


Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für EWT-Modelle – schaffen einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Side
by
Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Tip
Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Soft
System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.


Qualität bis ins Detail



Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden **Edelstahlrahmen mit Griff** lassen sich alle dekorfähigen EWT-Modelle in jeder Küche elegant integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Im Set als optionales Zubehör erhältlich.



Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für Unterbau-Modelle und WKEes 553 – ist direkt zu beschriften und schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinbestand.



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige **Isolierglastür** die perfekte Lösung. Schädliche UV-Strahlung wird nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung der Weine verhindert.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.




EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff



Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.

Einbau-Weintemperierschränke



EWTgb 3583 Vinidor	LED	Wein	Tip Open	Soft System	Teleskop- Auszüge
Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse: <A>					
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh					
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 83					
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 307 / 271 l					
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)					
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)					
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos					
Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0					

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs Vorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTgw 3583 Vinidor	LED	Wein	Tip Open	Soft System	Teleskop- Auszüge
Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse: <A>					
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,442 kWh					
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 83					
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 307 / 271 l					
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)					
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)					
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos					
Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0					

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs Vorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EWTdf 3553 Vinidor	LED	Wein	Soft System	Teleskop- Auszüge
Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A>				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 162 / 0,443 kWh				
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 80				
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 289 / 254 l				
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)				
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)				
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 178 / 56 / mind. 55,0				

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs Vorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



122



Silent

Das **Silent-Gerät** EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuscheduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.

EWTgb 2383 Vinidor	LED	Wein	Tip Open	Soft System	Teleskop- Auszüge	Silent
Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät						
Energieeffizienzklasse: <A						
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,414 kWh						
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 51						
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 169 l						
Geräusch-Schallleistung: 32 dB(A) Silent						
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)						
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos						
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0						


Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneten Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.




122

EWTgw 2383 Vinidor	LED	Wein	Tip Open	Soft System	Teleskop- Auszüge
Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse: <A					
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,414 kWh					
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 51					
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 195 / 169 l					
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)					
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)					
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos					
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0					

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



122

EWTdf 2353 Vinidor	LED	Wein	Soft System	Teleskop- Auszüge
Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 152 / 0,416 kWh				
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 48				
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 183 / 158 l				
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)				
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)				
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 122 / 56 / mind. 55,0				

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung

Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Einbau-Weintemperierschränke



EW Tgb 1683




Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** lassen sich mehrere Weinschränke oder Weinschränke mit Kühl- und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen individuell kombinieren. Mehr Informationen siehe Seite 24-27.



88



88



88

EW Tgb 1683 Vinidor	LED	Wein	Tip Open	Soft System	Teleskop-Auszüge
Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse: <A>					
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh					
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 33					
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 125 / 104 l					
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)					
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)					
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos					
Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0					

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung
Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EW Tgw 1683 Vinidor	LED	Wein	Tip Open	Soft System	Teleskop-Auszüge
Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät					
Energieeffizienzklasse: <A>					
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh					
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 33					
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 125 / 104 l					
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)					
Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)					
Weiße Isolierglastür, griff- und rahmenlos					
Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0					

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung
Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile
· TipOpen
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

EW Tdf 1653 Vinidor	LED	Wein	Soft System	Teleskop-Auszüge
Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse: <A>				
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,397 kWh				
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 30				
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 117 / 97 l				
Geräusch-Schallleistung: 34 dB(A)				
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)				
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen				
Nischenmaße in cm (H / B / T): 88 / 56 / mind. 55,0				

Steuerung
· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
· Türalarm akustisch
· Kindersicherung
Weinteil
· 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
· 2 regelbare Kältekreisläufe
· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
· LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
· Borde aus Buchenholz
· 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile
· Höhenverstellbare Stellfüße vorne
· Türanschlag rechts, wechselbar
· Wechselbare Türdichtung
· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



UWTgb 1682

Unterbau-Weinschränke



Die innovative **TipOpen-Technologie** öffnet die Glasür sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das **SoftSystem** sie wieder.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



82-87

UWTgb 1682

Vinidor

LED

Wein

Tip
Open

Soft
System

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: **<A>**

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 144 / 0,392 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l

Geräusch-Schallleistung: 36 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58,0

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs Vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



82-87



82-87

UWTes 1672
Vinidor

LED

Wein

Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 196 / 0,535 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 123 / 94 l
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): / / mind. 58,0

- Steuerung
- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm akustisch
 - Kindersicherung

- Weinteil
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
 - 2 regelbare Kältekreisläufe
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
 - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Borde aus Buchenholz
 - 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

- Ausstattungs Vorteile
- Aluminium-Stangengriff
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

UWKes 1752
GrandCru

LED

Wein

Teleskop-Auszüge

Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse: <A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 145 / 0,396 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 46
Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 135 / 110 l
Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T): 82-87 / 60 / mind. 58,0

- Steuerung
- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm akustisch
 - Kindersicherung

- Weinteil
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
 - 1 regelbarer Kältekreislauf
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
 - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Borde aus Buchenholz
 - 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

- Ausstattungs Vorteile
- Aluminium-Stangengriff
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



UWTes1672

UWKes1752

Einbau-Weinklimaschränke



WKEgb 582

GrandCru

A⁺

LED

Wein

Tip
Open

Soft
System

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18 *

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm akustisch

· Kindersicherung

Weinteil

· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C

· 1 regelbarer Kältekreislauf

· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation

· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

· Borde aus Buchenholz

· 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs Vorteile

· Klapptüröffnung mit TipOpen

· Wechselbare Türdichtung

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

* Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).

WKEgw 582

GrandCru

A⁺

LED

Wein

Tip
Open

Soft
System

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündige Isolierglastür / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A⁺

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 106 / 0,290 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18 *

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (von +10°C bis +38°C)

Weiß e Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm akustisch

· Kindersicherung

Weinteil

· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C

· 1 regelbarer Kältekreislauf

· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation

· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

· Borde aus Buchenholz

· 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs Vorteile

· Klapptüröffnung mit TipOpen

· Wechselbare Türdichtung

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

* Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).

WKEes 553

GrandCru

LED

Wein

Teleskop-
Auszüge

Flächenbündig / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: <A

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 130 / 0,356 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 18 **

Brutto- / Nutzinhalt gesamt: 48 / 46 l

Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)

Klimaklasse: SN (von +10°C bis +32°C)

Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 45 / 56 / mind. 55,0

Steuerung

· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik

· Digitale Temperaturanzeige

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm akustisch

· Kindersicherung

Weinteil

· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C

· 1 regelbarer Kältekreislauf

· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

· Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation

· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

· Borde aus Buchenholz

· 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs Vorteile

· Griffmulde

· Türanschlag rechts, wechselbar

· Wechselbare Türdichtung

** Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen mit beiliegenden Haltern möglich (max. 12 Flaschen). Bitte Innenmaße beachten (siehe Einbauskizze).




WKEes 553 mit Zubehörschublade (optionales Zubehör)



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Wein- klimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

Nischenmaß



Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam



Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

- 1 Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2 Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
- 3 Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter/SBS-Konzept, siehe Seite 24/25) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
- 4 Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 5 Dekorfähige Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
- 6 Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.



Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

VarioSockel



Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtürgeräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.



Einbauskizzen

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.

203

ECBN 6256

Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 12 kg;
Gefrierteil: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

3 m - Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar. (Best.Nr. 6030 785)

203

ECBN 5066

Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 27 kg;
Gefrierteil: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

178

ICBN 3386

ICBNi 3386

ICP 3334

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICBN 3386

SIGN 3576

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

3 m Panzerflexschlauch als optionales Zubehör lieferbar. (Best. Nr. 6030 785)

178

IKBP 3564

IKBPi 3564

IKBP 3560

IKBP 3524

IKBP 3520

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178

IK 3524

IK 3524

IKF 3510

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178

IKBV 3264

IKV 3224

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Schubfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178

ICBN 3376

ICBNi 3376

ICBN 3324

ICNP 3366

ICN 3386

ICN 3314

ICP 3324

ICUN 3324

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg; Gefrierteil: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178

ICBS 3324

ICNS 3324

ICS 3334

ICUS 3324

* empfohlen 560 mm

178

ICBP 3266

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178

ICBS 3224

ICS 3234

* empfohlen 560 mm

158

ICUS 2924

* empfohlen 560 mm

158

ICP 2924

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg;
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

158

IKBP 2964

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 22 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKP 2364

IKP 2360

IKPi 2360

IKP 2324

IKP 2320

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

88

IKP 1664

IKP 1660

IKP 1624

IKP 1620

IK 1624

IK 1620

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

SIGN 3576

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

140

IKBP 2770

IKBP 2764

IKBP 2760

IKBP 2724

IKBP 2720

IK 2764

IK 2720

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKS 2334

IKS 2330

* empfohlen 560 mm

88

IGS 1624

IKS 1624

IKS 1620

* empfohlen 560 mm

178

SIGN 3556

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKBP 2370

IKBPi 2370

IKBP 2364

IKBP 2360

IKBP 2324

IKBP 2320

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

ICTS 2231

* empfohlen 560 mm

122

EK 2324

EK 2320

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 1206 / 583,
Stärke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

140

SIGN 2756

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 21 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IKB 2324

IKB 2320

IK 2324

IK 2320

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

102

IKB 1920

IKP 1960

IK 1964

IK 1920

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

88

EG 1624

EK 1624

EK 1620

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe / Breite: 860 / 585,
Stärke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

88

SIBP 1650

















IGN 1664

IG 1624

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg
bei SIBP 1650: Kühlteil: 16 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm



Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erläutert:

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

No Frost

Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost

Deutlich seltener Abtauen.

A⁺⁺⁺

Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

Duo Cooling

Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker

Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System

Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft Telescopic

Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Teleskop- Auszüge

Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED

Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open

Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wein

Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

Side by Side

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 24-27.

Silent

Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

LiftUp Box

Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den BioFresh- und Wein-Geräten.

Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com



GarantiePLUS



Profitieren Sie von vielen Vorteilen einer um 3 oder 8 Jahre verlängerten Garantie. Weitere Informationen unter www.garantie-plus.com oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandels-Partner.

Unsere Apps für Smartphones und Tablets



SmartDevice-App

Mit der SmartDevice-App können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



BioFresh-App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide-App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Smoothies & Ice-App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by Kaufmann. 7943 016-20/100/01.2019

