



**Duo Cooling**

Благодаря двум независимым холодильным контурам система **DuoCooling** предотвращает передачу запахов и заветривание продуктов питания.



**No Frost**

Сохраните продукты свежими и навсегда забудьте о размораживании с технологией **NoFrost**.



**Push Button Electronic**

Благодаря **электронному управлению** с ЖК-дисплеем можно легко установить температуру с точностью до градуса.



**LED**

**Светодиоды**, компактно расположенные в верхней части холодильной камеры, обеспечивают равномерное освещение.



**Glass Line**

Элегантные полки из **закалённого стекла** устойчивы к царапинам и легко очищаются.



**Ergonomic Opening**

Встроенные боковые ручки позволяют открывать двери из любого положения. Они также подходят для кухонь без ручек.

## Новая линейка комбинированных холодильников-морозильников



Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013.  
Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно IEC 60704-1, IEC 60704-2:14 и IEC 60704-3.  
Возможны изменения. Напечатано в России, 12.2016.



# Обзор новых моделей



	CNPeI 4813	CNP 4813	CNPeI 4313	CNP 4313	CNeI 4213	CN 4213
	No Frost, A++, A-60%, Duo Cooling, Stainless Steel Look	No Frost, A++, A-60%, Duo Cooling	No Frost, A++, A-60%, Duo Cooling, Stainless Steel Look	No Frost, A++, A-60%, Duo Cooling	No Frost, A++, Duo Cooling, Stainless Steel Look	No Frost, A++, Duo Cooling
<b>Класс энергопотребления</b>	<A+ <sup>1</sup>	<A+ <sup>1</sup>	<A+ <sup>1</sup>	<A+ <sup>1</sup>	<A+ <sup>1</sup>	<A+ <sup>1</sup>
<b>Расход энергии за год/24 ч</b>	167 / 0,456 кВт.ч <sup>1</sup>	167 / 0,456 кВт.ч <sup>1</sup>	160 / 0,436 кВт.ч <sup>1</sup>	160 / 0,436 кВт.ч <sup>1</sup>	245 / 0,671 кВт.ч <sup>1</sup>	245 / 0,671 кВт.ч <sup>1</sup>
<b>Полезный объем</b>	338 л (холодильной камеры: 243 л / морозильной камеры: 95 л)	338 л (холодильной камеры: 243 л / морозильной камеры: 95 л)	304 л (холодильной камеры: 209 л / морозильной камеры: 95 л)	304 л (холодильной камеры: 209 л / морозильной камеры: 95 л)	294 л (холодильной камеры: 165 л / морозильной камеры: 129 л)	294 л (холодильной камеры: 165 л / морозильной камеры: 129 л)
<b>Уровень шума</b>	40 дБ(А)	40 дБ(А)	40 дБ(А)	40 дБ(А)	41 дБ(А)	41 дБ(А)
<b>Инверторный компрессор</b>	Да	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Климатический класс</b>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Дверь / корпус</b>	Цвет нерж. сталь / серебристый	Белая / белый	Цвет нерж. сталь / серебристый	Белая / белый	Цвет нерж. сталь / серебристый	Белая / белый
<b>Габаритные размеры в см (В/Ш/Г)</b>	201,1 / 60,0 / 65,7 <sup>1</sup>	201,1 / 60,0 / 65,7 <sup>1</sup>	186,1 / 60,0 / 65,7 <sup>1</sup>	186,1 / 60,0 / 65,7 <sup>1</sup>	186,1 / 60,0 / 65,7 <sup>1</sup>	186,1 / 60,0 / 65,7 <sup>1</sup>
<b>Также доступны</b>	<b>CNeI 4813</b> <A+ <sup>1</sup> (242 / 0,663 кВт.ч <sup>1</sup> )	<b>CN 4813</b> <A+ <sup>1</sup> (242 / 0,663 кВт.ч <sup>1</sup> )	<b>CNeI 4313</b> <A+ <sup>1</sup> (232 / 0,635 кВт.ч <sup>1</sup> )	<b>CNP 4313</b> <A+ <sup>1</sup> (232 / 0,635 кВт.ч <sup>1</sup> )		
<b>Управление</b>	MagicEye за дверью, управление кнопками ■ Цифровая индикация температуры холодильной и морозильной камер ■ Автоматический режим SuperFrost, фиксированное время работы ■ Сигнал при неисправностях: оптический и акустический ■ Сигнал двери холодильной камеры: оптический и акустический					
<b>Холодильная камера</b>	Система PowerCooling ■ 3 или 2 регулируемые по высоте дверные полки из пластика, форма для яиц ■ 4 или 3 полки серии GlassLine ■ Светодиодное освещение, расположенное в верхней части ■ 1 большой контейнер для овощей и фруктов					
<b>Морозильная камера</b>	3 или 4 контейнера, система VarioSpace ■ Форма для льда ■ Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч ■ Мощность замораживания за 24 ч: 8–10 кг					
<b>Преимущества</b>	Дизайн HardLine ■ Вертикальные встроенные ручки ■ Возможность установки в нишу благодаря фронтальной вентиляции ■ Транспортировочные ручки сзади ■ Регулируемые ножки спереди ■ Перенавешиваемые двери ■ Сменный уплотнитель двери					
<b>Аксессуары</b>	Полка для бутылок (номер артикула 9881 026)					



Для хранения напитков оптимально подойдет **полка для бутылок**, которая доступна в качестве дополнительного аксессуара.

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.